

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

一般注文データ

バージョン	LaserMark, 導体およびケーブルマーカー, 6.8 - 12 mm, 25.4 x 57 mm, 黄色
注文番号	1768390000
種別	LM WO 25.4/57 GE
GTIN (EAN)	4032248110032
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 13:32:49 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.025 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.244 inch
正味重量	10.1 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
アークごとの数	35	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカー数	組み合わせごとのマーカー数	35
	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
パッケージ単位当たりマーカー数	350	
ラベリングフィールドのサイズ	25.4 x 18 mm	
動作温度範囲	-40...150 °C	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷種別	ニュートラル	
幅	57 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	アクリル酸系	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベル・シート = 35 導体およびケーブルマーカー	
色	黄色	

導体およびケーブルマーカー

テキストフィールドの幅	25.4 mm	テキストフィールドの高さ	18.5 mm
ハロゲン	いいえ	導体外径	6.8 - 12 mm
導体外径、最大	12 mm	導体外径、最小	6.8 mm
導体断面、最大	50 mm ²	導体断面、最小	10 mm ²
接続配線の断面	10 - 50 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 13:32:49 CEST

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

エンジニアリングデータ

[Zuken E3.S](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

