

SAIB-4/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8" の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ, メス型ソケット、ストレート
注文番号	1812480000
種別	SAIB-4/9-7/8
GTIN (EAN)	4032248294527
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:08:54 CEST

SAIB-4/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 37 g

温度

動作温度 -20 °C...85 °C

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 9	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	6 mm	コーディング	なし
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C	ハウジング主要材質	PBT
プラグング回数	≥ 50	保護度合い	IP67
定格電圧	300 V	定格電流	9 A
定格電流	9 A (4 極および5 極)、12 A (3 極)	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	接点材質	CuZn
接続断面積、最大	1.5 mm ²	接続断面積、最小	0.14 mm ²
接続方式	ねじ接続	接触表面	金メッキ
極数	4	汚染度	3
絶縁耐性	10 ⁸ Ω		

一般データ

ケーブルグランド	PG 9	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	6 mm	コーディング	なし
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
ハウジング主要材質	PBT	プラグング回数	≥ 50
保護度合い	IP67	定格突入電圧	4,000 V
定格電圧	300 V	定格電圧	300 V
定格電圧 (UL)	600 V	定格電流	9 A
定格電流	9 A (4 極および5 極)、12 A (3 極)	導体外径	-
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
接点材質	CuZn	接続スレッド	7/8 インチ
接続方式	ねじ接続	接触表面	金メッキ
材質	プラスチック	極数	4
汚染度	3	絶縁耐性	10 ⁸ Ω

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	10f6f563-34ca-4ce4-9e59-cf656b2f4d8b

作成日 2024/07/04 6:08:54 CEST

SAIB-4/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E307231

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-4/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

