

## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの<br>終端, M8, 極数: 3, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料:<br>PUR, ハロゲン: いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">1827020300</a>   |
| 種別         | SAIL-M8BGR-3-3.0U  |
| GTIN (EAN) | 4032248331178  |
| 数量         | 1 Stück  |

作成日 2024/07/29 13:44:29 CEST

## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 77 g

## ケーブルの技術仕様

|                  |  |                  |                       |
|------------------|--|------------------|-----------------------|
| UL AWM スタイル準拠のコア | 10493 (80 °C / 300 V)                                    | UL AWM スタイル準拠の外装 | 20549 (80 °C / 300 V) |
| ねじれ時の曲げサイクル      | > 5 Mio.   | ねじれ長             | 1 m                   |
| カラーコーディング        | 茶色, 青色, 黒色   | ケーブルキャリアに最適      | はい                    |
| ケーブル長            | 3 m  | コア断面積            | 0.25 mm <sup>2</sup>  |
| シースカラー           | 黒色   | シース材料            | PUR                   |
| シールド仕様           | いいえ  | ハロゲン             | いいえ                   |
| 交差結合照射           | いいえ  | 加水分解および微生物耐性     | はい                    |
| 加速               | 5 m/s <sup>2</sup>                                       | 外径               | 4.1 mm ± 0.2 mm       |
| 延焼耐性             | IEC 60332-2-2に準拠, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 | 曲げサイクル           | 12 Mio                |
| 曲げ半径、最小、定置       | 5 x ケーブル直径   | 曲げ半径、最小、移動       | 10 x ケーブル直径           |
| 極数               | 3  | 構成可能ケーブル長        | いいえ                   |
| 歪み耐性             | 360 °/m  | 温度範囲、固定          | -40...80 °C           |
| 温度範囲、移動          | -25...80 °C  | 溶接スパーク耐久性        | いいえ                   |
| 溶接火花耐久性          | いいえ  | 絶縁               | PP                    |
| 耐油性              | IEC 60811:404に準拠   | 速度               | 5 m/s                 |

## 一般的な技術データ

|            |                   |           |         |
|------------|-------------------|-----------|---------|
| LED        | いいえ               | コーディング    | A-coded |
| ジャンパー      | 該当なし              | スレッドリング材質 | PUR     |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C      | ハウジング主要材質 | PUR     |
| バージョン      | メス型ソケット、ストレート     | ブラギング回数   | ≥ 100   |
| 保護度合い      | IP65 (電源接続時)      | 定格電圧      | 60 V    |
| 定格電流       | 4 A               | 接続スレッド    | M8      |
| 接触表面       | 金メッキ              | 汚染度       | 3       |
| 絶縁耐性       | 10 <sup>8</sup> Ω |           |         |

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104 証明書番号 (cULus) E307231

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

## 電気プロパティ

定格電圧 60 V 絶縁耐性 10<sup>8</sup> Ω

## プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

## プラグ、左

左プラグ M8, IP69, メス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし

作成日 2024/07/29 13:44:29 CEST

## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus)         | E307231   |

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |

# SAIL-M8BGR-3-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図




Straight socket

### 極スキーム



Socket

### 配線図



## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | KT 8                       | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">9002650000</a> | カットツール, 片手操作の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                   |
| 数量         | 1 Stück                    |                   |

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLI T スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | TM-I 18 MC NE GE           | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |                              |
| 数量         | 320 Stück                  |                              |

## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | TM-I 18 MC NE WS           | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                              |
| 数量         | 320 Stück                  |                              |

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9203110000</a> | ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                |
| 数量         | 1 Stück                    |                |

## ツール

PVC 製ケーブル対応シースストリッパー



## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | AM 12                      | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9030060000</a> | ツール, シースストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                |
| 数量         | 1 Stück                    |                |

## SAIL-M8BGR-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

|            |                            |                      |        |
|------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 種別         | SCREWTY-M12-DM             | バージョン                | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">1900001000</a> | M12ライン成形用ケーブルグランドツール | 段ボール箱  |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                      |        |
| 数量         | 1 Stück                    |                      |        |
| 種別         | SAI-SCREWTY BOX            | バージョン                | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">1939180000</a> | ネジ止めツール              | プラスチック |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |                      | ケース    |
| 数量         | 1 Stück                    |                      | +フォーム  |
|            |                            |                      | インサート  |