

## SAIL-M12BW-3S3.0U


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

センサーケーブルには、電磁干渉波の影響に対する保護を提供する 360° のシールドが付属しています。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？ 当社へお知らせください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | センサー/アクチュエータライン、コネクタ無し<br>の終端, M12, 極数: 3, 3 m, ソケット、アングル,<br>シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR,<br>ハロゲン: いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">1906950300</a>   |
| 種別         | SAIL-M12BW-3S3.0U  |
| GTIN (EAN) | 4032248530472  |
| 数量         | 1 Stück  |

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 124 g

## ケーブルの技術仕様

|                  |                       |                  |   |
|------------------|-----------------------|------------------|---|
| LABS-free        | はい                    | UL AWM スタイル準拠のコア | 10493 (80 °C / 300 V)   |
| UL AWM スタイル準拠の外装 | 20549 (80 °C / 300 V) | カラーコーディング        | 茶色, 青色, 黒色  |
| ケーブルキャリアに最適      | はい                    | ケーブル長            | 3 m   |
| コア断面積            | 0.34 mm <sup>2</sup>  | シースカラー           | 黒色  |
| シース材料            | PUR                   | シールド仕様           | はい  |
| ハロゲン             | いいえ                   | 交差結合照射           | いいえ   |
| 加水分解および微生物耐性     | はい                    | 加速               | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| 外径               | 5 mm ± 0.2 mm         | 延焼耐性             | In accordance with<br>UL 1581 UL / CUL FT2,<br>IEC 60332-2-2に準拠 |
| 曲げサイクル           | 2 Mio                 | 曲げ半径、最小、定置       | 5 x ケーブル直径  |
| 曲げ半径、最小、移動       | 10 x ケーブル直径           | 極数               | 3   |
| 構成可能ケーブル長        | いいえ                   | 歪み耐性             | 0 °/m   |
| 温度範囲、固定          | -40...80 °C           | 温度範囲、移動          | -25...80 °C   |
| 溶接スパーク耐久性        | いいえ                   | 溶接火花耐久性          | いいえ   |
| 絶縁               | PP                    | 耐油性              | IEC 60811:404に準拠  |
| 速度               | 200 m/s               |                  |   |

## 一般的な技術データ

|            |                              |           |                    |
|------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| LED        | いいえ                          | コーディング    | A-coded            |
| ジャンパー      | 該当なし                         | スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛           |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C                 | ハウジング主要材質 | PUR                |
| バージョン      | ソケット、アングル                    | ブラギング回数   | ≥ 100              |
| 保護度合い      | IP65, IP66, IP67, IP68, ねじ込み | 定格電圧      | 250 V              |
| 定格電流       | 4 A                          | 接続スレッド    | M12                |
| 接触表面       | 金メッキ                         | 汚染度       | 3                  |
| 絶縁耐性       | 10 <sup>8</sup> Ω            | 締め付けトルク   | M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm |

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101 証明書番号 (cULus) E307231

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 電気プロパティ

定格電圧 250 V 絶縁耐性 10<sup>8</sup> Ω

## プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

## プラグ、左

左プラグ M12, A コード化, IP69, メス型接点, 角度90°, プラスチック, シールド仕様

作成日 2024/07/07 16:26:07 CEST

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus)         | E307231   |

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー      | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |

## SAIL-M12BW-3S3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面


#### 寸法図



#### 極スキーム



#### 配線図



#### 理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | KT 8                       | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">9002650000</a> | カットツール, 片手操作の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                   |
| 数量         | 1 Stück                    |                   |

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9203110000</a> | ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                |
| 数量         | 1 Stück                    |                |

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

|            |                            |                      |        |
|------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 種別         | SAI-SCREWTY BOX            | バージョン                | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">1939180000</a> | ネジ止めツール              | プラスチック |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |                      | ケース    |
| 数量         | 1 Stück                    |                      | +フォーム  |
|            |                            |                      | インサート  |
| 種別         | SCREWTY-M12-DM             | バージョン                | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">1900001000</a> | M12ライン成形用ケーブルグランドツール | 段ボール箱  |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                      |        |
| 数量         | 1 Stück                    |                      |        |

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | TM-I 18 MC NE GE           | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |                              |
| 数量         | 320 Stück                  |                              |
| 種別         | TM-I 18 MC NE WS           | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                              |
| 数量         | 320 Stück                  |                              |

## SAIL-M12BW-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール

PVC 製ケーブル対応シーストリッパー



## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | AM 12                      | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">9030060000</a> | ツール, シーストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |               |
| 数量         | 1 Stück                    |               |