

PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	0.25mm², 10mm², 六角クリンプ
注文番号	1989320000
種別	PZ 10 HEX ZERT
GTIN (EAN)	4050118373677
数量	1 Stück
交換部品	9202810000

作成日 2024/07/04 6:19:47 CEST

PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	195 mm	幅 (インチ)	7.677 inch
正味重量	510 g		

技術データ

項目説明	(1)圧着工具
------	---------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ	フェルール断面積、最大.	10 mm ²
フェルール断面積、最小.	0.25 mm ²		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	10 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.25 mm ²
導体横断面、最小. AWG	AWG 24	導体直径、最大. AWG	AWG 8
接点タイプ	プラスチックカラーあり/ なし ワイヤーエンドフェ ルール		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード


ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



使用例



使用例



使用例



PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換部品

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	