

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



幅広い種類のスタッド端子により、すべての電力転送アプリケーションで安全な接続が確保されます。10 mm から 300 mm の接続範囲。クリンプケーブルラグを使用して、コネクタがネジ付属ピンに取り付けられ、各接続箇所は六角ナットで固定されます。導体断面積に従って、M5 から M16 までのスレッドピンを有するスタッド端子が使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フィードスルー端子, 定格断面: 35 mm <sup>2</sup> , ねじ込みスタッド接続
注文番号	<a href="#">1969000000</a>
種別	WF 6 NFF
GTIN (EAN)	4032248726608
数量	25 Stück

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	54.5 mm	奥行き (インチ)	2.146 inch
高さ	67 mm	高さ (インチ)	2.638 inch
幅	17.8 mm	幅 (インチ)	0.701 inch
正味重量	29.76 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

DIN 46 234 ケーブルラグ x 2	2.5 ~ 35 mm <sup>2</sup>	DIN 46 235 ケーブルラグ x 2	6...25 mm <sup>2</sup>
DIN 46234 対応ケーブルラグ	2.5 ~ 35 mm <sup>2</sup>	DIN 46235 対応ケーブルラグ	6 ~ 35 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	35 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
スベード接続用のスタッドサイズ	M 6	接続数	1
接続方式	ねじ込みスタッド接続	締付けトルク、最大	7 Nm
締付けトルク、最小	5.8 Nm		

## システム仕様

バージョン	シングルスタッド端子	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レール	TS 35		

## 全般

レール	TS 35
-----	-------

## 寸法

TS 35 オフセット	31.5 mm
-------------	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークページュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	35 mm <sup>2</sup>	定格電圧	1,000 V
定格 DC 電圧	1,000 V	エポキシ樹脂隔壁電圧	2,300 V
定格電流	125 A	最大導体電流	125 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.26 mΩ	定格インパルス耐電圧	8 kV
エポキシ樹脂隔壁インパルス電圧	12 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	4 W
汚染度	3		

## 追加の技術データ

取り付け方式	箆合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
開放側面	開く	類似端子数	1

作成日 2024/08/27 20:26:54 CEST

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
ECLASS 14.0	27-25-01-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**WF 6 NFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC NE WS
注文番号	<a href="#">1609820000</a>
GTIN (EAN)	4008190203436
数量	1,000 Stück

バージョン	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白色
-------	---------------------------------------------------------------

## 標準

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



## 一般注文データ

種別	WQL 3 WF6
注文番号	<a href="#">1780980000</a>
GTIN (EAN)	4032248241194
数量	5 Stück

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 3
-------	-----------------------

種別	WQL 2 WF6
注文番号	<a href="#">1780970000</a>
GTIN (EAN)	4032248219407
数量	5 Stück

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2
-------	-----------------------

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 Stück	

## カバープロファイル



カバープロファイルは、端子台の機能分野に外部から影響を与えないように保護するか、または端子台全体のサポートブラケットと組み合わせて保護します。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

種別	HA ADP WF6/WF10	バージョン
注文番号	<a href="#">1781050000</a>	ボルト式ねじ端子, カバープロファイル, ダークベージュ, 2.2 mm
GTIN (EAN)	4032248241231	
数量	10 Stück	
種別	ADP WF6/WF8	バージョン
注文番号	<a href="#">1780930000</a>	ボルト式ねじ端子, カバープロファイル, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4032248241248	
数量	1 m	

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WF/WFFシリーズ

WF/WFF  
Series

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

## 一般注文データ

種別	WZAF 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1070500000</a>	補助接続 (端子)
GTIN (EAN)	4008190024512	
数量	10 Stück	

## ステップダウブリッジ

渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。



## 一般注文データ

種別	WQL 4 WF8-6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1904960000</a>	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 短絡接続, 極数: 4
GTIN (EAN)	4032248756780	
数量	5 Stück	
種別	WQL 3 WF6-10/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1806640000</a>	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 3
GTIN (EAN)	4032248294695	
数量	5 Stück	
種別	WQL 2 WF6-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1806620000</a>	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2
GTIN (EAN)	4032248294732	
数量	5 Stück	

## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WF / WFF シリーズ

WF/WFF  
Series

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

## 一般注文データ

種別	WTW WF6	バージョン
注文番号	<a href="#">1781220000</a>	ボルト式ねじ端子, 隔壁, ダークページュ, 3 mm
GTIN (EAN)	4032248219377	
数量	20 Stück	
種別	WTW WF6-WF12	バージョン
注文番号	<a href="#">1781240000</a>	ボルト式ねじ端子, 隔壁, ダークページュ, 2.5 mm
GTIN (EAN)	4032248241156	
数量	20 Stück	
種別	WTW WF6 2300	バージョン
注文番号	<a href="#">1781230000</a>	ボルト式ねじ端子, 隔壁, グレー, 2 mm
GTIN (EAN)	4032248241125	
数量	20 Stück	

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	WS 15/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609880000</a>	WS, 端子マーカー, 15 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190203504	レン・ブラッドリー, 白色
数量	480 Stück	



## WF 6 NFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	DEK 5/6 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2007120000</a>	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 Stück	