

## PAC-S300-SL24-AY2-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラントの複雑さが増すなかで、特定PLCの老朽化、および I/O 信号に対する継続的な需要増加により、多くの設置または設備では、既存フィールド配線を変更せずに、既存コントローラを新型コントローラに置き換える必要があります。アダプタの使用で、ワイドミューラの組立済ケーブルおよびインターフェースにより、PLC システムを別のシステムに交換するという問題を簡単かつ安全に解決できます。既存のフィールドケーブル配線を維持し、新システムをテストして、設置の停止時間を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2004640040</a>
種別	PAC-S300-SL24-AY2-4M
GTIN (EAN)	4099986593855
数量	1 Stück

## PAC-S300-SL24-AY2-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 912 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

## 一般データ

インターフェースコネクタ	2 x BLC 5.08/12/180R	ケーブル	ケーブルLiYY
ケーブル長	4 m	コネクタ PLC 側	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P
外径	10.15 ± 1 mm	導体断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	20 極		

## 電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	2.5 A	合計電流、最大	10 A
定格電圧	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	≤ 40 mΩ/m	高電圧テスト	1 KV/1s

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)