

## PAC-D15M-D15M-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

## 一般注文データ

バージョン

注文番号 [2426070010](#)

種別 PAC-D15M-D15M-HF-1M

GTIN (EAN) 4032248274239

数量 1 Stück

作成日 2024/09/04 4:34:11 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PAC-D15M-D15M-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 227 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

## 一般データ

インターフェースコネクタ	SUB-D MALE 15P	ケーブル	ケーブルLIHCH
ケーブル長	1	コネクタ PLC 側	SUB-D MALE 15P
導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>	最適	アナログ信号
極数、最小	15 極		

## 電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m		

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)