

## SAIL-M12G-K-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

## 一般注文データ

バージョン	電源ケーブル、コネクタ無しの終端, M12, 極数: 5 (4 + PE), 10 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いえ, LED: いえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いえ
注文番号	<a href="#">2455211000</a>
種別	SAIL-M12G-K-10P
GTIN (EAN)	4050118470109
数量	1 Stück

作成日 2024/07/07 0:22:42 CEST

## SAIL-M12G-K-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	500 g
------	-------

## ケーブルの技術仕様

PE 関数	はい	UL AWM スタイル準拠の外装	20939 (80 °C / 600 V)
カラーコーディング	緑色/黄色, 黒色 (1), 黒色 (2), 黒色 (3), 黒色 (4)	ケーブルキャリアに最適	
ケーブル長	10 m	コア断面積	はい
シースカラー	黒色	シース材料	1.5 mm <sup>2</sup>
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	PUR
交差結合照射	いいえ	加速	いいえ
外径	8 mm ± 0.2 mm	曲げサイクル	5 m/s <sup>2</sup>
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、移動	10 Mio
極数	5 (4 + PE)	構成可能ケーブル長	7.5 x ケーブル直径
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	いいえ
溶接スパーク耐久性	いいえ	溶接火花耐久性	-30...80 °C
絶縁	PP	速度	いいえ
			5 m/s

## 一般的な技術データ

LED	いいえ	コーディング	K-coded
ジャンパー	該当なし	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
ハウジング主要材質	PUR	バージョン	ピン、ストレート
プラグング回数	≤ 100	保護度合い	IP65, IP67, ねじ込み
定格電圧	600 V	定格電流	12 A
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
汚染度	3	絶縁耐性	10 <sup>8</sup> Ω
締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111	証明書番号 (cULus)	E257571
--------	-----------------	---------------	---------

## 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111
--------	-----------------

## 電気プロパティ

定格電圧	600 V	絶縁耐性	10 <sup>8</sup> Ω
------	-------	------	-------------------

## プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
------	--------

## プラグ、左

左プラグ	M12, K コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし
------	--

作成日 2024/07/07 0:22:42 CEST

## SAIL-M12G-K-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11
ECLASS 12.0	27-06-03-11	ECLASS 13.0	27-06-03-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E257571

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIL-M12G-K-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


### 寸法図



### 極スキーム



### 配線図



### 理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®

