

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 燃線/ケーブル長:
注文番号	2530800000
種別	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540925
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 16:53:20 CEST

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 50 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	L-coded	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	63 V	定格電流	16 A
接点材質	Cu	接触表面	金メッキ
極数	5		

一般データ

ケーブル長	0.3 m	コア断面積	2.5 mm ²
コーディング	L-coded	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	M 16 x 1.5	取り付け方式	前面取付け
定格電圧	63 V	定格電流	16 A
導体外径	-	接点材質	Cu
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
極数	5		

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/08/27 16:53:20 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



設置カットアウト