

## ZQV 35N-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.30, 絶縁: はい, 幅: 21.4 mm
注文番号	<a href="#">2562670000</a>
種別	ZQV 35N-10
GTIN (EAN)	4050118571271
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 15:11:44 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZQV 35N-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	56.65 mm	高さ (インチ)	2.23 inch
幅	21.4 mm	幅 (インチ)	0.843 inch
正味重量	10 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-60 °C...130 °C
連続動作温度、最小	-60	連続動作温度、最大	130

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	16.3 mm
--------------	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格電流	57 A
------	------

## 追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	---

作成日 2024/07/29 15:11:44 CEST

## ZQV 35N-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**ZQV 35N-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

