

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, エンドロック クランプ, 下側, カバーなし, ケーブル取り入れ口 サイズ: M 20
注文番号	2637080000
種別	HDC 06B SLU 1M20G N
GTIN (EAN)	4050118657210
数量	1 Stück

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	70 mm	幅 (インチ)	2.756 inch
取付寸法 - 高さ	40 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	171 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	いいえ
カバー設計	カバーなし	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
ケーブル取り入れ口サイズ	M 20	ケーブル導入口	スレッド付き
サイズ	3	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	上部 / 底部 / 蓋	下部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
内付スレッド	M 20	種別	ベースハウジング
締付けトルク	1.2 Nm	色 (RAL)	RAL 7035

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	54 mm
ハウジングの全長	60 mm	基準B1の高さ	5 mm
幅の基準C1	54.5 mm	幅ハウジングC	43 mm
穴ピッチ長 A2	70 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性

作成日 2024/10/04 21:23:19 CEST

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d6387a5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d79bb13 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@690ad694 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66cdd47a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@275229a9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3763bf73 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8e2717d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@841a1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36ad64c7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c1fdd46 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76d2e21 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27199831 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7acf4b49
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/10/04 21:23:19 CEST

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B DODL 2BO	バージョン
注文番号	1665200000	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190421908	ウジング下部カバー, エンドロッククランプ, 下側, 標準
数量	1 Stück	