

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベルは、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュールのラベリングに使用されます。

M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンターは、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 18.8 x 50 mm, Siemens, グレー
注文番号	2799220000
種別	THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR
GTIN (EAN)	4064675260981
数量	1,500 Stück

作成日 2024/09/04 6:40:24 CEST

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	18.8 mm	高さ (インチ)	0.74 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.969 inch
正味重量	0.183 g		

温度

動作温度範囲	-50...100 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
動作温度範囲	-50...100 °C	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
印刷文字	非搭載	
幅	50 mm	
材質	ポリプロピレン	
用途/製造元	Siemens	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベルリール = デバイスマーカー	
色	グレー	

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	------------------------------------------

作成日 2024/09/04 6:40:24 CEST

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

