

## SFX-M 11/60 LRP ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">2863440000</a>
種別	SFX-M 11/60 LRP ST
GTIN (EAN)	4064675596721
数量	500 Stück

作成日 2024/11/05 19:12:00 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SFX-M 11/60 LRP ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.031 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.362 inch
幅	11 mm	幅 (インチ)	0.433 inch
正味重量	0.853 g		

## 温度

動作温度範囲	-55...130 °C
--------	--------------

## 一般データ

パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MetalliCard
ラベリングフィールドのサイズ	11.2 x 45 mm	
動作温度範囲	-55...130 °C	
動作温度範囲、最大	130 °C	
動作温度範囲、最小	-55 °C	
幅	11 mm	
推奨業種	プロセス, エネルギー	
材質	ステンレススチール 1.4301	
組み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = 導体およびケーブルマーカー	
色	銀色	

## 導体およびケーブルマーカー

ケーブルストラップ入力部	隆起	導体外径	7 - 40 mm
導体外径、最大	40 mm	導体外径、最小	7 mm
導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/11/05 19:12:00 CET