

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。

シングルペアイーサネットの利点

- 整合性：シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性：軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2)-IP20ソケット接点ストレート, SPEプラグ(IEC 63171-2)-IP20ソケット接点ストレート, T1-B, PVC, 10 m
注文番号	2725850100
種別	IE-S1DS2VE0100T01T01-E
GTIN (EAN)	4064675596264
数量	1 Stück

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.701 inch
正味重量	375 g		

温度

動作温度	-40 °C...80 °C
------	----------------

標準

コネクタ規格	IEC 63171-2
--------	-------------

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3bu/cgに準拠したPoDL	耐電圧、接点 / シールド	2250 V DC
耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC		

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	はい	延焼耐性	FT1
曲げ半径	20 mm	紫外線耐性	UL 1581 Secに準拠。1200
耐油性	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)	色	黒色

ケーブルの電気プロパティ

800 Hz での容量	1.6 nF/km	カップリング減衰1 ~ 600 MHz	タイプI
カテゴリ	T1-B	テスト電圧：電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV、1分
定格電圧 (DC)	60 V	定格電流	3.5 A
抵抗差	2 %	特性インピーダンス	100 ± 15 Ω @ 20 MHz
転送速度	10/100 Mbit/s, 1000 Mbit/s		

ケーブル構造

カラーコーディング	白色/青色	シース直径、最大	5.3 mm
シース直径、最小	4.9 mm	シース素材	PVC
シールド	STP	シールド編組の重重複	80 %
全体シールド仕様	銅線編組由来のシールド編み	撚線	7
断面積	2*AWG 22	絶縁	PE
絶縁直径 2	1.65 mm	配線数	2

プラグ

プラグ右	SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded	左プラグ	SPE, IP20, メス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, IEC 63171-2, シールド仕様
------	---	------	--

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右 SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded

プラグ、左

左プラグ SPE, IP20, メス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, IEC 63171-2, シールド仕様

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

IE-S1DS2VE0100T01T01-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

寸法図

