

PAC-CJ1W-HE20-V4-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 0.25 mm ²
注文番号	7789645015
種別	PAC-CJ1W-HE20-V4-1M5
GTIN (EAN)	4032248300877
数量	1 Stück

作成日 2024/07/06 23:27:23 CEST

PAC-CJ1W-HE20-V4-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 204 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

一般データ

インターフェースコネクタ	フラットケーブルコネクタ HE10 20P	ケーブル	ケーブルLiYY
ケーブル長	1.5	コネクタ PLC 側	OMRON CJ-OD507-18P 18P
外径	8.6 ± 1 mm	導体断面積	0.25 mm ²
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	20 極		

電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	合計電流、最大	3 A
定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	容量配線 / シールド	300 pF/m
容量配線 / 配線	300 pF/m	抵抗	80 m/m
高電圧テスト	1 KV/1s		

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)