

C300-32B-320B-2S-M25-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

配線済ケーブルを使用すると、Honeywell C300 IOTA (入力出力端子組立品) とワイドミュラー FTA (フィールド端子組立品) をすばやく簡単に、障害なしで接続できます。ケーブルは、シングルまたはデュアルコネクタを使用したり、フリーの端と端のフェールールを使用したりできます。

フードは扱いやすく、IOTA との堅固な接続を提供します。また、ゲージサイズや長さが異なるケーブルを 50 m まで使用することも可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm ² |
| 注文番号 | 7789828010 |
| 種別 | C300-32B-320B-2S-M25-1M |
| GTIN (EAN) | 4032248130498 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/02 7:25:43 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

C300-32B-320B-2S-M25-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 443 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

一般データ

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| インターフェースコネクタ | クラムシェル付属 SP-BLZP 5.08 32P | ケーブル | ケーブルLiYCY |
| ケーブル長 | 1 m | コネクタ PLC 側 | クラムシェル付属 SP-BLZP 5.08 32P |
| 外径 | 11,85 1 mm | 導体断面積 | 0.25 mm ² |
| 最適 | デジタル信号 | 材質 | PVC |
| 極数、最小 | 32 極 | | |

電気データ

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|
| バス当たりの許容電流強度、最大 | 1 kA | 動作電圧 | ≤250 V ≤ 250 V AC |
| 合計電流、最大 | 3 A | 定格電圧 | ≤ 250 V _{dc} ≤ 250 V _{ac} |
| 容量配線 / シールド | 300 pF/m | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
| 抵抗 | 80 m/m | 高電圧テスト | 1 KV/1s |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|----|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------|---|
| 製品変更通知 | Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |