

PAC-MIMQ-SD25-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 0.25 mm ² |
| 注文番号 | 7789685015 |
| 種別 | PAC-MIMQ-SD25-V1-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986638617 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/12 21:30:35 CEST

PAC-MIMQ-SD25-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 342 g |
|------|-------|

温度

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

一般データ

| | | | |
|--------------|------------------|------------|---------------------------|
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 25P | ケーブル | ケーブルLiYCY |
| ケーブル長 | 1.5 m | コネクタ PLC 側 | FUJITSU FCN363J040 40P |
| 外径 | 10.15 ± 1 mm | 導体断面積 | 0.25 mm ² |
| 最適 | アナログ信号 | 材質 | PVC |
| 極数、最小 | 25 極 | | |

電気データ

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A | 合計電流、最大 | 3 A |
| 定格電圧 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 容量配線 / シールド | 300 pF/m |
| 容量配線 / 配線 | 300 pF/m | 抵抗 | 80 m/m |
| 高電圧テスト | 1 KV/1s | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|