

## PAC-ELCO56-F54-F54-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC-ELCO ケーブルは、ワイドミュラーの RS-ELCO インターフェースをコントローラ装置に接続するために特別設計されています。

主な機能は次のとおりです：

- 一方の端は RS-ELCO インターフェースに接続され、もう一方の端は ELCO のメス側ヘッダーまたはフェルール端子に取り付けることができます。
- 断面積 0.25 mm<sup>2</sup> シールドケーブル。
- 側面入力およびコード付属の金属製プラグハウジング。
- さまざまなバージョンおよび長さで利用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, 組立済ケーブル, ケーブル LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">7789775050</a>
種別	PAC-ELCO56-F54-F54-5M
GTIN (EAN)	4032248247271
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:56:59 CEST

## PAC-ELCO56-F54-F54-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 76.72 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

## 一般データ

インターフェースコネクタ	Conector ELCO Female	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	5	コネクタ PLC 側	Conector ELCO Female
外径	14,2 1 mm	導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	56 極		

## 電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	250 V
合計電流、最大	3 A	定格電圧	250 V
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m	高電圧テスト	1 KV/1s

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

ユーザ文書 [Colours chart](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)