

VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



アナログ信号 / 電流ループ (CL) 保護には、次の信号が含まれます：

- 電流ループからの信号 (長距離センサーのアナログ測定) 4 ~ 20 nA、0 ~ 20 nA など。
- 2 線、3 線、4 線導体 (共通のリファレンス電位なし)
- 例として、電圧センサーからのレベル指示信号 (近距離センサーのアナログ測定) 0 ~ 10 V、PT100 など；例として温度測定
- 差し込み式アレスタ、中断無し、インピーダンスに依存しないプラグインおよびプルアウト機能を搭載
- V-TEST 試験デバイスでテスト可能
- 電位差回避に使用されるフローティング接地 PE 接続使用バージョン
- IEC 62305 (D1、C1、C2、C3) の実装規格に準拠して使用可能
- 統合 PE フットは、最大 20 kA (8/20 μ s) および 2.5 kA (10/350 μ s) までを安全に PE に放電可能
- パネル上での高速識別に対応する電圧レベルのカラーコーディング
- 異なる電圧レベルの符号化素子を通じた安全機能

一般注文データ

バージョン	計装機器と制御機器のサージ保護、警告機能/機能インジケータなし, $U_P(L/N-PE) < 800$ V
注文番号	8951490000
種別	VSPC 2CL 48VAC
GTIN (EAN)	4032248742738
数量	1 Stück

VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.717 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.543 inch
幅	17.8 mm	幅 (インチ)	0.701 inch
正味重量	45 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70
湿度	5 ~ 96%		

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL	3	MTTF	2,537 a
SFF	95.67 %	λ_{ges}	45
$1 \cdot 10^{-9}$ の PFH、時間ごと	1.95		

公称データUL

証明書番号 (UL)	E311081	UL認証	UL 497b Certificate
------------	---------	------	---------------------

CSA保護データ

ガスグループ A、B	IIC	ガスグループ C	IIB
ガスグループ D	IIA	入力電圧、最大 U_i	85 V
内部インダクタンス、最大 L_i	0時間	内部容量、最大 C_i	2 nF

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	セグメント	測定 - 監視 - 設定
バージョン	警告機能/機能インジケータなし	保護度合い	IP20
保護電流ループ	2	光学機能表示	該当なし
色	橙色	設計	端子, その他

VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

公称データ IEC/EN

IEC 61643-21 準拠の要件カテゴリー	C1, C2, C3, D1	オーバーロード - 失敗モード	Modus2
サージ電流担体能力C1	< 1 kA 8/20 µs	サージ電流担体能力C2	5 kA 8/20 µs
サージ電流担体能力C3	100 A 10/1000 µs	サージ電流担体能力D1	2.5 kA 10/350 µs
シグナリング接点	いいえ	パルスリセット容量	500 ms
ヒューズ	0.5 A	体積抵抗	2.20 Ω
保護レベル U _p (typ.)	< 800 V	保護レベル、U _p GND - PE	650 V
保護レベル、U _p 導体 - PE	450 V	保護レベル、U _p 導体 - 導体	85 V
信号伝送プロパティ (-3 dB)	4.8 MHz	出力側の保護レベル 導体 - PE 1kV/µs、通常	450 V
出力側の保護レベル 導体 - 導体 1 kV/µs、通常	85 V	出力側の保護レベル 導体 - 導体 8/20 µs、通常	85 V
定格電圧 (AC)	48 V	定格電圧 (DC)	68 V
定格電流 I _N	350 mA	放電電流 I _n (8/20µs) 導体 - PE	2.5 kA
放電電流 I _n (8 / 20µs) GND - PE	2.5 kA	放電電流 I _n (8 / 20µs) 電線 - 電線	2.5 kA
放電電流 I _{最大} (8 / 20µs) GND - PE	10 kA	放電電流 I _{最大} (8 / 20µs) 導体 - PE	2 x 10 kA
放電電流 I _{最大} (8 / 20µs) 電線 - 電線	10 kA	最大連続電圧、U _c (AC)	60 V
最大連続電圧、U _c (DC)	85 V	極数	1
標準	IEC 61643-21, HART-compatible	落雷テスト電流、I _{imp} (10/350 µs) GND-PE	2.5 kA
落雷テスト電流、I _{imp} (10/350 µs) 電線 - PE	2.5 kA	落雷テスト電流、I _{imp} (10/350 µs) 電線 - 電線	2.5 kA
電圧種別	AC		

承認の詳細

GOST 証明書 GOST-Zertifikat

接続データ

接続方式 VSPCベースでプラグ接続可能

定格IECEx/ATEX/cUL

cUL 証明書 cUL Certificate

分類

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

作成日 2024/07/02 5:35:26 CEST

VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

入札仕様書

長体仕様

2本の浮動接地駆動ペアケーブル対応の、基本要素 VSPC BASE 2CL との接続に使用する過電圧保護プラグ。信号配線間の粗い保護、デカップリング抵抗、細かな保護、およびアースに対する粗い同相モード電圧保護で構成される2段階保護回路。スイッチング種別および定格電圧に応じた、基本要素に対するプラグの機械的識別。保護されたスイッチングの種類と電圧レベルに基づく保護プラグの光学的同定。基本要素に対するコーディングピンおよびカウンタープロファイルを有する保護プラグ。プラグにマーク付けできます。

短体仕様

基本要素 VSPC BASE 2CL 対応サージ保護プラグ、2本の浮動接地電力ペアケーブル対応過渡電圧の粗い、ないしは細かな保護、アースへの同相モード電圧粗保護。バージョン: 48 V AC

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

重要なメモ

製品情報

モード 2: SPD 内部の非常に低いインピーダンスのため、SPD 内部の電圧制限部の短絡箇所を示します。回路は動作不能ですが、測定装置は短絡によって保護されています。

承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (UL)

E311081

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[SIL Paper](#)
[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Beipackzettel / Instruction sheet](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローチャー


VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面




電気記号



Circuit diagram

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity



Komplettmodul

VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

直接接地



差し込み式 VSPC アレスタ用基本要素で、インピーダンス中立の VSPC BASE 内の統合された PE フットです。最大 20 kA (8 / 20 s)、2.5 kA (10 / 350 s) を PE に安全に放電できます。

一般注文データ

種別	VSPC BASE 2CL	バージョン
注文番号	8924710000	過電圧保護, フランジ取付けハウジング, フランジ取付けハウジング
GTIN (EAN)	4032248696352	
数量	1 Stück	

VSPC対応Vテストデバイス



V-TEST

- 差し込み式過電圧保護PU I、PU II、およびVSPCシリーズの保護機能を確認するための試験装置
- IEC 62305 規格の実装対応装置 (定期テスト関連)
- 現場測定対応バッテリーセット内蔵の使いやすいデバイス
- LCD 結果表示
- 二か国語メニュー
- 保護バッグおよび電源 電圧供給を保有
- ドイツ語と英語での使いやすいナビゲーション

V-TEST は、プラグインサージ保護 VARITECTOR (VSPC) と電源 電圧供給配線 PU I、PU II のサージ保護に対応する小型で携帯可能な試験装置です。この装置を使用すると、ワイドミューラー過電圧保護装置は、IEC 62305-3 (DIN VDE 0185パート3) 規定のテストスケジュールに従って保護機能をテストできます。背景照明付属表示では、テスト結果は「OK」または「Not OK」で表示されます。

一般注文データ

種別	V-TEST	バージョン
注文番号	8951860000	落雷保護・過電圧保護, 試験装置
GTIN (EAN)	4032248743100	
数量	1 Stück	


VSPC 2CL 48VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1854490000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248393596	白色
数量	1,000 Stück	

保持クリップ



VSPC モデルシリーズの差し込み式アレスタのインターロック機構は、強い振動条件下での信頼性と改善された永久接触を提供します。

一般注文データ

種別	VSPC LOCKING CLIP	バージョン
注文番号	1317340000	固定用部品, ラッチ
GTIN (EAN)	4050118121179	
数量	100 Stück	