

PAC-S300-HE20-V16-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------|
| バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 8.6 ± 1 mm |
| 注文番号 | 7789830050 |
| 種別 | PAC-S300-HE20-V16-5M |
| GTIN (EAN) | 4099986634558 |
| 数量 | 1 Stück |

PAC-S300-HE20-V16-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 559 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

一般データ

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--|
| インターフェースコネクタ | フラットケーブルコネクタ HE10 20P | ケーブル | ケーブルLiYY |
| ケーブル長 | 5 | コネクタ PLC 側 | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
| 外径 | 8.6 ± 1 mm | 導体断面積 | 0.25 mm ² |
| 最適 | デジタル信号 | 材質 | PVC |
| 極数、最小 | 20 極 | | |

電気データ

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A | 合計電流、最大 | 3 A |
| 定格電圧 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 容量配線 / シールド | 300 pF/m |
| 容量配線 / 配線 | 300 pF/m | 抵抗 | 80 m/m |
| 高電圧テスト | 1 KV/1s | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)