

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	細線用電工ペンチ
注文番号	9046340000
種別	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:33:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.299 inch
正味重量	220 g		

技術データ

項目説明	VDE絶縁斜めカッティング ペンチ、長さ 145 mm
------	--------------------------------

ペンチ

カッター硬度	64 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
全長	160 mm	導体直径、最大. (H)	2.5 mm
導体直径、最大. (MH)	3.5 mm	導体直径、最大. (P)	2 mm
形状 (ニッパー)	耐久性細線用電工ペンチ		

分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

承認

認可



ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	