

WK S 0,6X3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



トルクスクリュードライバー出力対応絶縁交換ビット
ドライバー出力 DIN 5264、ISO 2380/1 準拠

一般注文データ

バージョン	ドライバーインサート
注文番号	9918540000
種別	WK S 0,6X3,5
GTIN (EAN)	4032248388905
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:28:02 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WK S 0,6X3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	175 mm	幅 (インチ)	6.89 inch
正味重量	22 g		

技術データ

項目説明	マイナスねじ用交換ビット、サイズ0.6 x 3.5
------	---------------------------

ねじ締めツール

トルク設定、最大	1.1 Nm	フォーム	マイナス
ブレード長	175 mm	刃厚み (A)	0.6 mm
刃幅 (B)	3.5 mm		

分類

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04	ECLASS 14.0	21-04-42-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

WK S 0,6X3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

トルクドライバー



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証します。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシステムを備えた新しいワイドミュラートルクスクリュードライバーは、こうした作業に最適です。

- 小型で、特に軽量の形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検証および製品参照により 100 % の品質管理が行われます。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわかるので、無駄な締め付けが起こりません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の $\pm 6\%$ です。

一般注文データ

種別	DMS MANUELL 2,0-7,0	バージョン
注文番号	9918380000	トルクドライバー
GTIN (EAN)	4032248388349	
数量	1 Stück	
種別	DMS MANUELL 0,5-1,7	バージョン
注文番号	9918370000	トルクドライバー
GTIN (EAN)	4032248388332	
数量	1 Stück	