

ZW 45 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatrzaskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obudowa elektroniczna, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 45 mm
Nr zam.	0120060000
Typ	ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)	4008190114404
Ilość	20 Szt.

ZW 45 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	20,6 mm	Głębokość (cale)	0,811 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1,772 inch
Masa netto	11,202 g		

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP00
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	możliwość zalewania	Nie

Klasyfikacje

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Ważna informacja

Informacje produktowe	Wysokość: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm Wymiary płytki PCB: grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa) Przykład: szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS
-----------------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN