

IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバブレークアウトケーブル、マルチモード、LC デュプレックス - LC デュプレックス、黒色, コア直径 50 µm

一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 100 m
注文番号	8979030000
種別	IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X
GTIN (EAN)	4032248814404
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:40:31 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	100 m	長さ (インチ)	3,937.008 inch
正味重量	3,322 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...80
取り付け温度	-20 °C...60 °C		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

標準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

曲げサイクル	100,000	最小曲げ半径、繰返し	77 mm
最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm		

ケーブル構造

ケーブル配置	ブレークアウトドラッグライン	コアの直径	50 µm
シースカラー	黒色	シース直径	6 mm
シース素材	PUR	一次被覆	245 µm

プラグ

プラグ右	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--	------	---

プラグ、右

プラグ右	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	--

プラグ、左

左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

光ファイバ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	帯域幅	850 nmで500 MHz*km, 1300 nmで500 MHz*km
減衰	850 nmで2.3 dB/km, ≤ 0.5 dB/km @ 1300 nm		

作成日 2024/10/02 7:40:31 CEST

IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03
ECLASS 14.0	27-06-10-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



IE-FM5D2UE0100MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカースです。導体取り付け後でも、マーカースを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカースの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカースでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカースです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカース

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカース, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 Stück	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカース, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 Stück	