

## CLI C 3-6 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">0253411750</a>  |
| Typ        | CLI C 3-6 GE/SW : MP  |
| GTIN (EAN) | 4008190991975   |
| Ilość      | 20 Szt.   |

## CLI C 3-6 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość  | 17 mm  | Głębokość (cale) | 0,669 inch |
| Wysokość   | 6 mm   | Wysokość (cale)  | 0,236 inch |
| Szerokość  | 11 mm  | Szerokość (cale) | 0,433 inch |
| Masa netto | 0,75 g |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4   |
| Barwny                              | żółty                                     |
| Drukowanie                          | :   |
| Halogenki                           | Tak                                       |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                       |
| Kolor nadruku                       | czarny                                    |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy Podzespół                   |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco                     |
| Nadrukowane znaki                   | symbole                                   |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                                   |
| Rodzaj nadruku                      | standard                                  |
| Szerokość                           | 11 mm                                     |
| Wykonanie                           | MultiPack                                 |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C                               |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu                   |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                     |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                                    |
| Średnica izolacji, maks.            | 16  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                    |                                     |                         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Halogenki                          | Tak                | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 8 - 16 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 16 mm                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 8 mm               |                                     |                         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## CLI C 3-6 GE/SW : MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Katalogi                         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

## CLI C 3-6 GE/SW : MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji