

SFX 10/23 MC NE GR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------------|--|
| Wykonanie | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, szary |
| Nr zam. | 1000380000 |
| Typ | SFX 10/23 MC NE GR V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248816217 |
| Ilość | 160 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SFX 10/23 MC NE GR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość | 0,8 mm | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Wysokość | 23 mm | Wysokość (cale) | 0,906 inch |
| Szerokość | 11 mm | Szerokość (cale) | 0,433 inch |
| Masa netto | 0,62 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

Dane ogólne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 8 |
| Barwny | szary |
| Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy MultiCard |
| Rodzaj nadruku | neutralna |
| Szerokość | 11 mm |
| Wielkość pola opisowego | 23 x 5 mm |
| Wykonanie | Mocowanie opaskami kablowymi |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Zalecane branże | Transport, Maszyny |
| tworzywo | poliamid 66 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki | Nie | Przekrój przyłącza przewodu | 16 - 500 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm ² |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 7 - 40 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

SFX 10/23 MC NE GR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|----------------------------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Powiadomienie o zmianie produktu | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

SFX 10/23 MC NE GR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

