

**FTA-C300-32DIOHV-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bezpośrednie moduły FTA wejścia/wyjścia cyfrowego dla C300 Honeywell IOTA

Pasywne interfejsy (FTA) do połączeń z cyfrowymi IOTA Honeywell C300.

- Przejrzysta identyfikacja: To samo złącze na tą samą stronę w FTA i w IOTA.
- Wskaźnik świetlny (LED) pokazuje stan komutacji
- Możliwość zasilania IOTA z FTA (ochrona bezpiecznikowa)
- Ochrona jeden bezpiecznik na kanał (opcjonalna)
- Złącze śrubowe lub bezpośrednie

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">1221560000</a>
Typ	FTA-C300-32DIOHV-Z
GTIN (EAN)	4050118005073
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2014-05-20

## FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	65 mm	Głębokość (cale)	2,559 inch
Wysokość	87 mm	Wysokość (cale)	3,425 inch
Szerokość	216 mm	Szerokość (cale)	8,504 inch
Masa netto	375 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

## Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na kanał	Nie	rodzaj punktu kontrolnego	Nie
zabezpieczenie przez kanał	Nie	status LED napięcia zasilania	żółty
bezpiecznik zasilania	630 mA		

## dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	SLDV-THR 5.08
-------------------------------	---------------

## dane znamionowe

napięcie robocze	≤ 250 V AC	prąd maksymalny na kanał	1 A
------------------	------------	--------------------------	-----

## współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	< 250 V AC	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	2 kV
Napięcie probiercze izolacji AC	1,2 kV		

## przyłącze pole

obszar zacisku, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

## przyłącze zasilania

obszar zaciskowy, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	obszar zaciskowy, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

## FTA-C300-32DIOHV-Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

UL File Number Search	Witryna UL
-----------------------	------------

Nr certyfikatu (UR)	E141197
---------------------	---------

### Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

Broszury	
----------	--

## FTA-C300-32DIOHV-Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

