

**HDC 48B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą
Nr zam.	<a href="#">1222900000</a>
Typ	HDC 48B ADLU
GTIN (EAN)	4008190138004
Ilość	1 Szt.

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	167,7 mm	Głębokość (cale)	6,602 inch
Wysokość	62 mm	Wysokość (cale)	2,441 inch
Szerokość	166 mm	Szerokość (cale)	6,535 inch
Wymiar mocowania wysokość	70 mm	Wymiar mocowania szerokość	148 mm
Masa netto	759 g		

## Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

## Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający	1,2 Nm	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy
wskazówka stopień ochrony	Klasa ochrony z zabezpieczoną osłoną: IP 65		

## wersja

BG	12	Forma konstrukcyjna	standard
Odpowiednie do ModuPlug®	Tak	Ostona	z pokrywą
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)	Wielkość konstrukcyjna	12
część górna/część dolna/wieko	część dolna	kolor (RAL)	RAL 7035
moment dokręcający	1,2 Nm	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Obudowa panelowa	wersja pałąka	Zatrask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania	Zatrask mocujący końcowy, na dole	wersja wieka	z pokrywą

## wymiar

długość obudowy	132 mm	odstęp otworów długość A2	148 mm
szerokość cokołu C1	96,7 mm	szerokość obudowy C	90 mm
wysokość cokołu B1	7 mm	wysokość obudowy B	62 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Substancja	Aceton
Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
Substancja	Olej wiertniczy
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Olej napędowy
Odporność chemiczna	Odporny

Data sporządzenia 28 czerwca 2024 08:39:15 CEST

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

Substancja	Alkohol etylowy
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Olej przekładniowy
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Płyn chłodzący
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Pocenie
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
Substancja	Woda
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	UV
Odporność chemiczna	Niestabilny
Substancja	Ozon
Odporność chemiczna	Niestabilny

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Odporność chemiczna	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@598e8265 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34940ba0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5cf0b9ca de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a7dce37 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77cdf2b7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63103ee5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a77e5a4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ecf98ab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@168f9b8f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@748a78ad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7155e95d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ad3d1c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69148d05

## Ważna informacja

Informacje produktowe	Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E92202

**HDC 48B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności[Manufacturer's declaration](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dane projektowe

[Zuken E3.S](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Dokumentacja techniczna

[1222900000\\_HDC\\_48B\\_ADLU\\_STP\\_Blatt\\_\\_1.pdf](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 48B TSLU 1PG36G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1650860000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190299460	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 36
Typ	HDC 48B TSLU 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788310000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248205844	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 48B TSLU 1M50G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788300000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248205837	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 50
Typ	HDC 48B TSLU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1650850000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190299453	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 48B TSLU 1PG42G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1670470000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4008190431556	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 42
Typ	HDC 48B TSLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788320000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65
GTIN (EAN)	4032248205851	(po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 Szt.	mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 48B TOLU 1PG36G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1651000000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 36
GTIN (EAN)	4008190299620	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 48B TOLU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1650980000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
GTIN (EAN)	4008190299606	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 48B TOLU 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788340000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
GTIN (EAN)	4032248205875	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 48B TOLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788350000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
GTIN (EAN)	4032248205882	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC 48B TOLU 1M50G	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1788330000</a>	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 50
GTIN (EAN)	4032248205868	
Ilość	1 Szt.	