

## PAC-UNIV-HE26-F-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC
Nr zam.	<a href="#">1349820005</a>
Typ	PAC-UNIV-HE26-F-0M5
GTIN (EAN)	4099986580060
Ilość	1 Szt.

## PAC-UNIV-HE26-F-0M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto 70 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

## Dane elektryczne

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A	Napięcie znamionowe	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Pojemność żyła / ekran	300 pF/m	Pojemność żyła / żyły	300 pF/m
Prąd całkowity, max.	3 A	napięcie robocze	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
rezystancja	≤ 150 mΩ/m		

## dane ogólne

Dostosowane do	Sygnały cyfrowe	Długość kabla	0,5 m
Kabel	Kabel LiYY	interfejs SPS	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )
liczba biegunów, min.	26 biegunów	przekrój przewodu	0,14 mm <sup>2</sup>
przyłącze interfejs	ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 26P	tworzywo	PVC
Średnica zewnętrzna	10 ± 1 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [Colours chart](#)  
Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)