

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wykonanie | Znaczniki kabli i przewodów, 9.5 - 19.1 mm, żółty |
| Nr zam. | 1423280000 |
| Typ | HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M |
| GTIN (EAN) | 4050118227758 |
| Ilość | 1 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 2599430000 2599440000 |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|-----------|------------------|------------|
| Głębokość | 1,5 mm | Głębokość (cale) | 0,059 inch |
| Szerokość | 30,9 mm | Szerokość (cale) | 1,217 inch |
| Długość | 10 000 mm | Długość (cale) | 393,7 inch |
| Masa netto | 444 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

Dane ogólne

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Barwny | żółty | Długość | 10 000 mm |
| Halogenki | Nie | Ilość na rolkę | 1 |
| Nadrukowane znaki | bez | Rodzaj nadruku | neutralna |
| Szerokość | 30,9 mm | Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
| tworzywo | poliolefin | zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C | | |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Halogenki | Nie | Kurczliwość | 2:1 |
| Przekrój przyłącza przewodu | 16 - 70 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm ² | Szerokość pola tekstowego | 0 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 30,7 mm | Zalecana temperatura obkurczania | 90 °C |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9.5 - 19.1 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 19,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 9,5 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020 |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MMP




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Nr zam. | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Ilość | 1 Szt. |

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 30 |
| Nr zam. | 1357430000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
| Ilość | 1 Szt. |

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Nr zam. | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Ilość | 1 Szt. |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|-----------------------------|----------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Wykonanie |
| Nr zam. | 1426210000 | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Ilość | 1 Szt. | |