

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Dławnica: M25 do kabli o średnicy izolacji zewnętrznej od 13 mm do 18 mm. Rozdzielacz SAI z dławnicą M25 nadaje się m.in. do następujących typów kabla:

- 21 x 0,50 mm
- od 18 x 0,75 mm do 21 x 0,75 mm
- od 14 x 1,00 mm do 20 x 1,00 mm
- od 8 x 1,50 mm do 16 x 1,50 mm

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie | wersja pokrywy z odejściem M20, 30 V, , LED: Nie, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowania: Brak |
| Nr zam. | 1782750000 |
| Typ | SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248179503 |
| Ilość | 1 Szt. |

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|-------|------------------|------------|
| Wysokość | 55 mm | Wysokość (cale) | 2,165 inch |
| Szerokość | 60 mm | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Masa netto | 355 g | | |

Temperatury

| | |
|----------------------------|------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 - 90°C |
|----------------------------|------------|

Dane przyłącza

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Metoda wykonywania złącz | PUSH IN | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 14 mm | Dławnice kablowe | M 20 |
| Zakres zaciskania, min. | 0,08 mm ² | Zakres zaciskania, maks. | 1,5 mm ² |
| Ładownia | duży | odejście rozdzielcze | wersja pokryw z odejściem M20 |

Dane elektryczne

| | | | |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Napięcie znamionowe, min. | 10 V | Napięcie znamionowe, maks. | 30 V |
| napięcie probiercze | 1 kV | Maks. pojemność pojedynczego gniazda | 4 A |
| prąd całkowity | 10 A | prąd na sygnał | 2 A |
| separacja potencjałów dostępna | Nie | | |

Dane materiałowe

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Podstawowy materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy (górna część obudowy) | materiał rozdzielczy | metal |
| kolor obudowy | srebrny | materiał uszczelniający pokrywę | Pianka poliuretanowa |
| Gniazdo śrubowe | CuZn, niklowany | Materiał styków | CuZn |
| Powierzchnia styku | połączany | Materiał podstawy styków | PBT (UL 94 V0) |

Dane ogólne techniczne

| | | | |
|------------------|------|--------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP68 | Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Metoda wypalania | V-0 | Cykle wpinania | ≤ 50 |
| LED | Nie | czujnik bezdotykowy LED | Nie |

Dane techniczne kabla

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 14 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm |
| Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[Technische Änderung für passiven M12 Verteiler mit Zugfederanschluss](#)

[Technical change to passive M12 distribution boxes with tension clamp connection](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego

**Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań.**

Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | SCREWTY SET -DM | Wykonanie | opakowanie |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Nr zam. | 1920000000 | Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12 | karton |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Ilość | 1 Szt. | | |

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | ESG 8/20 K MC NE WS | Wykonanie |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nr zam. | 2558360000 | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały |
| GTIN (EAN) | 4050118569070 | |
| Ilość | 200 Szt. | |

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****M12**

Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ | SAI-SK-M12 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9456050000 | Chronione podzespoły, Nasadka ochronna |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | |
| Ilość | 30 Szt. | |