

CLI C 1-6 GE/SW 69 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, żółty
Nr zam.	1868811590
Typ	CLI C 1-6 GE/SW 69 CD
GTIN (EAN)	4032248449194
Ilość	250 Szt.

CLI C 1-6 GE/SW 69 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0,236 inch
Szerokość	4,2 mm	Szerokość (cale)	0,165 inch
Masa netto	0,156 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4
Barwny	żółty
Drukowanie	69
Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor nadruku	czarny
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Nadrukowane znaki	Liczby
Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	standard
Szerokość	4,2 mm
Wykonanie	CD
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
Średnica izolacji, maks.	5

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	2,5 - 5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 4 lipca 2024 12:43:05 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CLI C 1-6 GE/SW 69 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu

[PCN CableLine_DE](#)

[PCN CableLine_EN](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-6 GE/SW 69 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji