

PAC-D15M-F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| Wersja | |
| Nr zam. | 2425980100 |
| Typ | PAC-D15M-F-HF-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986598614 |
| Ilość | 1 Szt. |

PAC-D15M-F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | |
|------------|---------|
| Masa netto | 1 355 g |
|------------|---------|

Temperatury

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

Dane elektryczne

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A | Napięcie znamionowe | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ |
| Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
| Prąd całkowity, max. | 3 A | napięcie robocze | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ |
| rezystancja | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ | | |

dane ogólne

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| Dostosowane do | Sygnały analogowe | Długość kabla | 10 m |
| Kabel | Kabel LiHCH | interfejs SPS | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| liczba biegunów, min. | 15 biegunów | przekrój przewodu | 0,25 mm ² |
| przyłącze interfejs | SUB-D MALE 15P | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|