

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	
Nr zam.	2503790500
Typ	HDC XX5E02 MFSXXXX-0500
GTIN (EAN)	4050118523294
Ilość	1 Szt.

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0,001 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	5 m	
Ekranowane	Tak	
Halogenki	Tak, Nie	
Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy	
Materiał płaszczu	Radox EM 104	
kolor płaszczu	niebieski	
Średnica zewnętrzna	Średnica	7,25 mm
	Znaki	±
	Tolerancja	0,3
Średnica zewnętrzna	7.25 mm ± 0.3	

Dane ogólne

Cykle wpinania	\u2265 100	Długość kabla	5 m
Kategoria	Cat. 5e	Liczba biegunów	4
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	4 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s
Typ	złącze męskie	Wersja przeciwna	Żeńskie, prosty
Wersja strony modułu	Męskie	Wytrzymałość izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
kodowanie	Kodowanie D	napięcie znamionowe	250 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4