

**HDC XX6A02 FFSXXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">2634700050</a>
Typ	HDC XX6A02 FFSXXXX-0050
GTIN (EAN)	4050118650105
Ilość	1 Szt.

## HDC XX6A02 FFSXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	1 g
------------	-----

## Temperatury

Temperatura graniczna	-30 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0,5 m	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1
Materiał płaszcz	PUR	kolor płaszcz	zielony

## Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Długość kabla	0,5 m
Kategoria	Cat. 6A	Liczba biegunów	8
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	0,5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	10 Gb/s
Wersja przeciwna	Żeńskie, prosty	Wersja strony modułu	Żeńskie
Wytrzymałość izolacji	≥ 10 <sup>&gt;8&lt;/sup&gt; Ω</sup>	kodowanie	Kodowanie X
napięcie znamionowe	50 V		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>