

**CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przewody ładowania Mode 3 o ergonomicznej konstrukcji rękojeści zapewniają komfort ładowania najwyższej jakości. Masywne i trwałe pod każdym względem: obudowa jest odporna na zabrudzenia, działanie wody, wstrząsy i uderzenia oraz na zimno i ciepło. Dostępne w różnych długościach, w formie prostej i spiralnej, do ładowania 1- lub 3-fazowego.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Przewód ładowania AC, Rodzaj przyłącza – punkt ładowania: Typ 2, Rodzaj przyłącza – pojazd: Typ 2, Moc ładowania, maks.: 11 kW, Liczba faz: 3, Prąd znamionowy: 20 A, Długość kabla: 10 m, Wykonanie kabla: regularny
Nr zam.	<a href="#">2791330000</a>
Typ	CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675070825
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 4 czerwca 2024 02:47:12 CEST

## CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Średnica	13,7 mm	Masa netto	3 560 g
----------	---------	------------	---------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Wilgotność podczas magazynowania	5 - 95% wilgotności względnej
Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...55 °C		

## Kabel

Kolor przewodu	czarny	Długość kabla	10 m
Wykonanie kabla	regularny		

## Typ wtyczki

Rodzaj przyłącza – punkt ładowania	Typ 2	Rodzaj przyłącza – pojazd	Typ 2
Kolor wtyczki	czarny, ciemnoszary		

## Wymagania systemowe

Tryb łączności z pojazdem	Pilot sterujący (CP). Sygnał zbliżeniowy obecny / Wtyk na miejscu (PP)
---------------------------	--

## Dane materiałów

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	-30 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	95 %		

## Cechy

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

## Obudowa

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

## Zatwierdzenia i normy

Dopuszczenia	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
--------------	------------------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a> <a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Safety notes</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



## CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Stacja ładowująca AC Home



Rozwiązanie do ładowania dla domu. Gotowi.

Do ładowania. Start!

HOME Wallbox łączy w sobie wydajną technologię ładowania z masywną obudową w atrakcyjnej konstrukcji. Rozwiązanie skoncentrowane na najważniejszych elementach, inteligentnie kontrolowane, może być używane do optymalizacji kosztów ładowania w środowisku prywatnym.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-W-H-A22-SPZZR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2781380000</a>	Wallbox, maks. moc ładowania 22 kW @ 3-fazy (400 V) złącze sieci,
GTIN (EAN)	4064675055778	maks. prąd 32 A, Gniazdo typu 2, Modbus RTU
Ilość	1 Szt.	
Typ	CH-W-H-A11-S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2718290000</a>	Wallbox, maks. moc ładowania 11 kW @ 3-fazy (400 V) złącze sieci,
GTIN (EAN)	4050118809053	maks. prąd 16 A, Gniazdo typu 2
Ilość	1 Szt.	
Typ	CH-W-H-A11-SPZZR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2781360000</a>	Wallbox, maks. moc ładowania 11 kW @ 3-fazy (400 V) złącze sieci,
GTIN (EAN)	4064675055754	maks. prąd 16 A, Gniazdo typu 2, Modbus RTU
Ilość	1 Szt.	
Typ	CH-W-H-A22-S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2724910000</a>	Wallbox, maks. moc ładowania 22 kW @ 3-fazy (400 V) złącze sieci,
GTIN (EAN)	4050118849769	maks. prąd 32 A, Gniazdo typu 2
Ilość	1 Szt.	