

ZQV 4N/3 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mostki poprzeczne wtykowe zapewniają łatwą obsługę i szybki montaż. Pozwala to oszczędzić dużo czasu w porównaniu z rozwiązaniami przykręcanymi.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Złącze krosujące (terminal), wtykany, Liczba biegów: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, 32 A, czarny |
| Nr zam. | 2810880000 |
| Typ | ZQV 4N/3 BK |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 |
| Ilość | 60 Szt. |

ZQV 4N/3 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Głębokość | 17,2 mm | Głębokość (cale) | 0,677 inch |
| Wysokość | 2,8 mm | Wysokość (cale) | 0,11 inch |
| Szerokość | 27,95 mm | Szerokość (cale) | 1,1 inch |
| Masa netto | 2,114 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...130 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|

Informacje ogólne

| | |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

Złącza poprzeczne

| | | | |
|-------------------------------|------|-----|--------------------|
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 32 A | Typ | Łącznik poprzeczny |
|-------------------------------|------|-----|--------------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--|---------|----------------|---------|
| Rodzaj zamocowania | wtykany | rodzaj montażu | wtykany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie | | |

dane tworzywa

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| tworzywo | Wemid | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | | |

dane znamionowe

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

wymiary

| | |
|-----------------|------|
| Raster w mm (P) | 6 mm |
|-----------------|------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Ważna informacja

| | |
|-----------------------|--|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400V. Obniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami. |
|-----------------------|--|

ZQV 4N/3 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)