

IE-C5ES8V00010N40N40-O-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Przewody uzbrojone z 2x RJ45, odpowiednie do inteligentnych aplikacji pomiarowych, różne kolory zgodnie z DIN VDE 0603-100. Krótkie wtyki i kable z małymi promieniami gięcia do ciasnych pomieszczeń, obudowa wtyku z izolacją obwodową umożliwia zapewnienie ochrony klasy IP30 w stanie po połączeniu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ45 IP30 (wtykany), RJ45 IP30 (wtykany), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , proste, 6 kV
Nr zam.	2814850010
Typ	IE-C5ES8V00010N40N40-O-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301875
Ilość	1 Szt.

IE-C5ES8VO0010N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	1 m	Długość (cale)	39,37 inch
Masa netto	50 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...70 °C	Temperatura układania	0 °C...50 °C
----------------------------	----------------	-----------------------	--------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
--------------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
--------------------------------	----------------

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at	napięcie robocze	125 V
------------	------------------------	------------------	-------

Budowa kabla

Budowa kabla	Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100	Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych, Folia aluminiowa
Ekranowanie	SF/UTP	Kodowanie kolorami	biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy
Przekrój	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²	izolacja	PE
kolor płaszczka	pomarańczowy	liczba żył	8
tworzywo płaszczka	PVC	Średnica izolacji	1 mm
średnica płaszczka	5,5 mm		

Wtyczka

Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (plugged), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane	Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
---------------	--	----------------	--

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału	5,1 ns/m	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	napięcie robocze	125 V

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	pomarańczowy	Promień gięcia	4 x średnica kabla
Promień gięcia, min., jednorazowy	5 *średnica	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2

wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (plugged), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane
---------------	--

Data sporządzenia 4 października 2024 20:14:47 CEST

Aktualizacja katalogu 28.09.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-C5ES8VO0010N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
----------------	--

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08
ECLASS 14.0	27-06-03-08		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--


IE-C5ES8VO0010N40N40-O-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Okablowanie



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	3	
	4	blue	4	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	8	brown	8	