

PRO BAS 60W 12V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



High performance, compact design and a good price-performance ratio are the main characteristics of the new PRObas power supplies. The product family comprises 12 variants with 5, 12, 24 or 48 V DC output voltage and a wide-range input. All units have comprehensive safety functions and are internationally approved. Due to compatibility with our electronic fuses, DC UPS and diode modules, they are also suitable for setting up power management systems.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 12 V
Nr zam.	2838420000
Typ	PRO BAS 60W 12V 5A
GTIN (EAN)	4064675444114
Ilość	1 Szt.

PRO BAS 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	85 mm	Głębokość (cale)	3,346 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Szerokość	36 mm	Szerokość (cale)	1,417 inch
Masa netto	259 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...70 °C
Wilgotność	5...95 % wilgotności względnej, bez kondensacji		

Wejście

Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)	Tak	
Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego	Rodzaj napięcia	AC
	Napięcie wejściowe	230 V
	Pobór prądu	0,62 A
	Rodzaj napięcia	AC
	Napięcie wejściowe	115 V
	Pobór prądu	1,04 A
	Rodzaj napięcia	DC
	Napięcie wejściowe	120 V
	Pobór prądu	0,55 A
Początkowy prąd rozruchowy	40 A @ 230 V AC, 25 °C	
Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe	
Zakres częstotliwości AC	45...65 Hz	
Zakres napięcia wejściowego DC	110...370 V DC (derating at <120 V DC)	
Zakres napięć zasilania AC	85...264 V AC (redukcja przy 100 V AC)	
Zalecane zabezpieczenie wstępne	2 A / DI, bezpiecznik 6 A, char. B, bezpiecznik 2...4 A, char. C, bezpiecznik	
Znamionowe napięcie wejściowe	110...240 V AC / 120...340 V DC	

Wyjście

Maksymalny czas mostkowania bezpieczników	Maksymalny czas mostkowania bezpieczników, 20 ms min	
	Napięcie wejściowe, typ	AC
	Napięcie wejściowe	120 V
	Prąd wyjściowy	5 A
	Napięcie wyjściowe	12 V
	Maksymalny czas mostkowania bezpieczników, 40 ms min	
	Napięcie wejściowe, typ	AC
	Napięcie wejściowe	230 V
	Prąd wyjściowy	5 A
	Napięcie wyjściowe	12 V
	Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe
	Moc wyjściowa	60 W
Możliwość łączenia równoległego	tak, maks. 3	
Napięcie wyjściowe, max.	16 V	
Napięcie wyjściowe, min.	9 V	

PRO BAS 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy $U_{Znamionowe}$	5 A @ 55 °C, 3.125 A @ 70 °C
Obciążenie pojemnościowe	5,5 mF
Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
Ochrona przed napięciem zwrotnym	Tak
Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia	≤ 50 mVpp przy pełnym obciążeniu wtórnym
Znamionowe napięcie wyjściowe	12 V DC
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy $U_{Znam.}$	5 A @ 55 °C

Informacje ogólne

Czas podtrzymywania zasilania przy $I_{Znam.}$	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC	Moc tracona, bieg jałowy	0,5 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe	6 W	Ochrona przed nadmierną temperaturą	Tak
Ochrona przed zwarcie	Tak	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole w celu zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy modułami.
Prąd upłyńnościowy doziemny, maks.	3,5 mA	Rozruch	≥ -40 °C
Sprawność	90% @ 230 V AC	Stopień ochrony	IP20
Wersja obudowy	Tworzywo sztuczne, izolacja ochronna	Wilgotność	5...95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Wskaźnik pracy	LED zielony	Współczynnik mocy (ok.)	0.45 @ 120 V AC, 0,47 @ 230 V AC

PA52_4 EMV / uder / wibracja

Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032	Klasa B	Odporność na wibrację IEC 60068-2-6	0,7 g zgodnie z EN 50178
Wytrzymałość uderowa IEC 60068-2-27	30 g we wszystkich kierunkach		

Koordynacja izolacji

Napięcie izolacji wejście / wyjście	3,5 kV	Stopień ochrony	II
Stopień zanieczyszczenia	2		

Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

Napięcie bezpieczne	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201	Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych	Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne	Acc. to EN50178		

PRO BAS 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane podłączeniowe (wyjście)

Liczba zacisków	2 (L,N)	Moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
Moment dokręcający, min.	0,5 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil , max.	12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil , min.	26 AWG	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.	0,5 mm ²	Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe
końcówka wkrętaka	0,6 x 3,5	Końcówka wkrętaka	0,6 x 3,5
Liczba zacisków	4 (++ / -)	Moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
Moment dokręcający, min.	0,5 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil , max.	12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil , min.	26 AWG	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.	0,5 mm ²	Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe

Sygnałowy

LED zielona	Napięcie robocze OK	Napięcie wyzwalacza, dioda LED	Wyjście U > 0,9 x min. znamionowe U
Wskaźnik pracy	LED zielony	styk bezpotencjałowy	Nie

Aprobaty

Instytut (cULus)	CULUS	Nr certyfikatu (cULus)	E258476
------------------	-------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-07-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E258476

PRO BAS 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PRO BAS CSA UL 62368-1.pdf UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Operating Instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format


PRO BAS 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Krzywa obciążalności prądowej




Temperature Derating

Krzywa obciążalności prądowej



AC-Input Derating

Krzywa obciążalności prądowej



DC-Input Derating