

CH-W-S-A11-P10-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inteligentne rozwiązania ładowania dla indywidualnych wyzwań – inteligentna i sieciowa rodzina skrzyń do ładowania EV, AC SMART. Gotowe na każdą aplikację w sektorze prywatnym i komercyjnym: od prostego ładowania za pomocą jednego punktu ładowania poprzez integrację z inteligentnymi sieciami do złożonego zarządzania całymi parkami ładowania.

Trzy linie funkcji oparte na platformach ECO, VALUE i ADVANCED obejmują najczęściej spotykane zastosowania i można je dostosować do poszczególnych aplikacji za pomocą standardowych interfejsów i wszechstronnych opcji konfiguracji.

Sprytne funkcje, takie jak uwierzytelnianie użytkowników za pomocą technologii RFID lub aplikacji mobilnych, możliwość regulacji prądu ładowania, wbudowane zarządzanie obciążeniami wtórnymi i ładowaniem lub samowystarczalne ładowanie nadwyżek ogniw fotowoltaicznych, sprawiają, że skrzynie AC SMART są elastycznym, konfigurowalnym, a także wydajnym i zrównoważonym rozwiązaniem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wallbox, Z podłączonym kablem o długości 10 m i wtykiem typu 2, Aplikacja mobilna
Nr zam.	2911210000
Typ	CH-W-S-A11-P10-E
GTIN (EAN)	4099986532182
Ilość	1 Szt.

CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	150 mm	Głębokość (cale)	5,905 inch
Wysokość	433 mm	Wysokość (cale)	17,047 inch
Szerokość	268 mm	Szerokość (cale)	10,551 inch
Masa netto	6 069 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Wymagania systemowe

System złączy	Z podłączonym kablem o długości 10 m i wtykiem typu 2	Tryb łączności z pojazdem	Pilot sterujący (CP), Sygnał zbliżeniowy obecny / Wtyk na miejscu (PP)
Tryb ładowania	Tryb 3	Stopień ochrony	I
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3

Objęte dostawą

Objęte zakresem dostawy	Szablon wiertarski, Arkusz instrukcji, Śruby montażowe, Kołki montażowe
-------------------------	---

Dane materiałów

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-30 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	95 %		

Specyfikacja wydajności

Dane techniczne	Napięcie wejściowe, typ	AC
	Napięcie wejściowe	400 V
	Pobór prądu, maks.	16 A
	Napięcie ładowania, maks.	11 kW
	Dokładność korekty	1 A
	Regulowany prąd ładowania	Tak
	Prąd ładowania, min.	6 A

CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Cechy

Możliwość eksportowania danych dotyczących ładowania	Nie	Możliwość ładowania z nadwyżki energii fotowoltaicznej	Nie
Stopień ochrony	IP54	Rodzaj wskaźnika stanu	RGB LED
Zintegrowany wyświetlacz stanu naładowania	Tak	Wykrywanie zespawania	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak	Sposób wyłączenia awaryjnego	Pełnobiegunowość
Zintegrowane wykrywanie szczytkowego prądu stałego	Tak	Szczytkowy prąd stały	6 mA
Typ zintegrowanego wykrywania szczytkowego prądu przemiennego definiowany w instalacji	RCD Typ A	Uwierzytelnienie użytkownika	Tak
Aplikacja mobilna dostępna	Tak	Tryb uwierzytelnienia użytkownika	Aplikacja mobilna
Zintegrowany pomiar energii	Nie	Zintegrowany pomiar energii zgodny z MID	Tak
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem	Nie	Komunikacja zintegrowana	Tak
Protokoły wspierające	Modbus RTU, Modbus TCP, OCPP 1.6 (J)	Z interfejsem komunikacji	Tak

Interfejsy

Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz	Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Moduł Bluetooth	Bluetooth Low Energy	Porty Ethernet	1
Wejścia cyfrowe	1 (12 V / 6 mA)	Wyjścia cyfrowe	1 (12 V / 100 mA)
Typ protokołu interfejsu szeregowego	RS485		

Zespół

montaż	montaż naścienny, Montaż na podstawce
--------	---------------------------------------

Obudowa

Robocza wysokość nad poziomem morza	≤ 3000 m	Podstawowy materiał obudowy	PC
Stopień ochrony	IP54	Barwny	czarny, antracytowy, szary
udarność	IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262		

Zatwierdzenia i normy

Dopuszczenia	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011
--------------	---

Dane połączenia (przewód zasilający)

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm ²	Z rozłącznikiem obwody	Nie
------------------------------------	--------------------	------------------------	-----

CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002883	ETIM 7.0	EC002883
ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ECLASS 9.0	27-14-47-01	ECLASS 9.1	27-14-47-01
ECLASS 10.0	27-14-47-01	ECLASS 11.0	27-14-47-01
ECLASS 12.0	27-14-47-01	ECLASS 13.0	27-14-47-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	CE declaration Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte Self declaration test certificates AC SMART Selbsterklärung Testzertifikate AC SMART
Dane projektowe	Installationsvideo AC SMART Installation Video AC SMART AC SMART Modbus registers Application notes – Use of an external Modbus TCP/RTU tag list (DE, EN)
Oprogramowanie	Firmware – Current Bluetooth Firmware AC SMART Firmware – Current Firmware AC SMART Firmware – Current WiFi Firmware AC SMART Firmware – Archive Firmware files AC SMART Firmware – Release notes Current firmware AC SMART Firmware – Combined Firmware Package AC SMART
Dokumentacja techniczna	Abnahmeprotokoll AC SMART
Specyfikacja przetargowa	Ausschreibungstexte Tender text
Dokumentacja użytkownika	Broschüre Wallbox AC SMART, AC Ladekabel, Basiskomponenten Brochure EV charging box AC SMART, AC charging cables, Basic components Instructionsheet AC SMART MANUAL AC SMART (DE) MANUAL AC SMART (EN) MANUAL AC SMART (FR) MANUAL AC SMART (IT) MANUAL AC SMART (ES) MANUAL AC SMART (NL) MANUAL AC SMART (NO) MANUAL AC SMART (SV) MANUAL AC SMART (CS) MANUAL AC SMART (HU)
Katalogi	Catalogues in PDF-format

CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Konstrukcja osłony

Design-Cover for AC SMART in white and black.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EQ-W-S-C2-D-BK
Nr zam.	2958080000
GTIN (EAN)	4099986745766
Ilość	1 Szt.

Typ	EQ-W-S-C2-D-WH
Nr zam.	2922620000
GTIN (EAN)	4099986617865
Ilość	1 Szt.

Stanowiska



Whether carport, driveway, front garden, customer, or employee parking lot: With the easy to assemble Weidmüller stand, you are flexible in your choice of installation location. Thanks to its compact and timeless design, the Weidmüller stand fits into any architectural environment. The housing surfaces offer space for individualization – for example with logos or company names. Premium components and materials, certified production in Germany, as well as the durable design with ease of installation, underline the sustainable concept of the charging solution.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ST-W-S-SINGLE
Nr zam.	2904100000
GTIN (EAN)	4099986531321
Ilość	1 Szt.

Typ	ST-W-S-BLANK
Nr zam.	2904120000
GTIN (EAN)	4099986531581
Ilość	1 Szt.

Typ	ST-W-S-DOUBLE
Nr zam.	2915210000
GTIN (EAN)	4099986543478
Ilość	1 Szt.

CH-W-S-A11-P10-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****AC Boxes****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ ...	Wykonanie
Nr zam.	8000104168	wersja zmienno-napięciowa, styk pomocniczy i alarmowy, TN-C-S, TN-
GTIN (EAN)	4099986573475	S, IT z N, IT bez N, TT
Ilość	1 Szt.	