

H0,34/10 TK SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy
Nr zam.	9026030000
Typ	H0,34/10 TK SV
GTIN (EAN)	4008190177171
Ilość	500 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

H0,34/10 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,054 g
------------	---------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor turkusowy	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,34 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	6 mm
kod koloru	Weidmueller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 22
średnica kołnierza (D2)	2 mm	średnica powierzchni styku (D1)	0,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H0,34/10 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

