

**HDC IP68 16B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Новые корпуса RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69K, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC-устойчивости.

**Основные данные для заказа**

Версия	HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<a href="#">1081530000</a>
Тип	HDC IP68 16B AS
GTIN (EAN)	4032248843992
Кол.	1 Шт.

**HDC IP68 16B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	164 мм	Глубина (дюймов)	6,457 inch
Высота	29,5 мм	Высота (в дюймах)	1,161 inch
Ширина	58 мм	Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Размеры крепежа, высота	32 мм	Размеры крепежа, ширина	103 мм
Масса нетто	180 g		

**Температуры**

Предельная температура -50 °C ... 125 °C

**Габаритные размеры**

Высота корпуса B	21 мм	Длина корпуса	164 мм
Расстояние между отверстиями, длина A2	103 мм		

**Исполнение**

BG	6	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
Подходит для ModuPlug®	Да	Тип	Навесной (проходной)
Типоразмер	6	Уплотнение	Силикон
Цвет (RAL)	RAL 9011, RAL 9005		

**Общие данные**

Вид защиты	IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии)	Корпуса ЭМС	Да
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Вещество	Ацетон
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Этиловый спирт
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Трансмиссионное масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Гидравлическое масло

Дата создания 6 ноября 2024 г. 21:13:07 CET

**HDC IP68 16B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Отпотевшее масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Высокосортный бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Вода
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	УФ
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Озон
Химическая стойкость	Стойкость

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
Химическая стойкость	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@379f8b1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3926a873 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ff9f6b8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16f9c128 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5df56f92 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@511c316f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61e051c2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39482c57 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f375d13 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f909ad3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c9daaa2

**Важное примечание**

Сведения об изделии	При установке корпусов следите за правильным расположением плоской прокладки.
---------------------	---

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC IP68 16B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Фланцевые уплотнения



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC FLDG 16B IP68	Версия
Заказ №	<a href="#">1987520000</a>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379235	
Кол.	1 Шт.	

## Кольцевые уплотнения IP68



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 16B IP68	Версия
Заказ №	<a href="#">1987530000</a>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379181	
Кол.	10 Шт.	