

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, белый
Номер для заказа	111060000
Тип	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN)	403224888596 1
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	36,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,437 inch
Масса нетто	260 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	4 - 7.5 mm
Наружный диаметр провода, макс.	7,5 мм	Наружный диаметр провода, мин.	4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²
Сечение соединительного провода	0.75 - 35 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый		
Галогены	Да		
Исполнение	самоклеющийся		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Клей	Полиакрилат, клейкие		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей		
Количество на один рулон	2 500		
Материал	Пленка виниловая		
Размер маркировочной области	12.7 x 25.4 mm		
Сертификация по стандарту UL 969	Да		
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Цветовой код	белый		
Ширина	36,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Дата создания 3 июля 2024 г. 1:34:05 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Каталог	Catalogues in PDF-format

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ТНМ WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	405070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	