

HDC 32B DODQ 4B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование.

Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 10, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Крышка для нижней части корпуса, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
Номер для заказа	1165790000
Тип	HDC 32B DODQ 4B0
GTIN (EAN)	4032248964512
Кол.	1 Шт.

HDC 32B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	94 мм	Глубина (дюймов)	3,701 inch
Высота	17 мм	Высота (в дюймах)	0,669 inch
Ширина	98,3 мм	Ширина (в дюймах)	3,87 inch
Масса нетто	117 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Габаритные размеры

Высота корпуса B	17 мм	Длина корпуса	94 мм
Кабельный вход	Для оснований	Ширина корпуса C	82,5 мм

Исполнение

BG	10	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части	Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса
Исполнение скобы	Поперечная скоба	Кабельный вход	Для оснований
Конструкция	Стандартный	Момент затяжки	2 Nm
Подходит для ModuPlug®	Да	Тип	Крышка
Типоразмер	10	Цвет (RAL)	RAL 7035

Общие данные

Вид защиты	IP65 (во вставленном состоянии)	Корпуса ЭМС	Нет
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь	Момент затяжки	2 Nm
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Вещество	Ацетон
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Масло для сверления
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Дизельное топливо
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Этиловый спирт
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Трансмиссионное масло
Химическая стойкость	Стойкость

Дата создания 7 июля 2024 г. 8:21:37 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC 32B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Вещество	Гидравлическое масло
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Хладагент
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Бензин
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Отпотевшее масло
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Высокосортный бензин
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Вода
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	УФ
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Озон
Химическая стойкость	Нестабильность

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Химическая стойкость	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38bb8165 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3feb3651 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d6520fc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a722788 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ea6230a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6899d531 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3caf6a1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@479a5464 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@789b81ee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e8de391 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19b58dc4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c99d3e2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28a9a76e

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN