

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати M-Print® PRO на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов.
- Благодаря мягкости материала и толстому клеевому слою этикетки THM GEW могут использоваться на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.
- Поставляемые в рулонах этикетки THM ET S7 могут использоваться для маркировки модулей Simatic 200S, S7-300 и S7-400 компании Siemens.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.
- Печать осуществляется с помощью термотрансферных принтеров THM MultiMark или THM MultiMark.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | THM, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, белый |
| Номер для заказа | 1107350000 |
| Тип | THM GEW FLAG 54/8 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248882885 |
| Кол. | 1 Шт. |

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Высота | 54 мм | Высота (в дюймах) | 2,126 inch |
| Ширина | 8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,315 inch |
| Масса нетто | 673 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------|
| Высота текстового поля | 8 мм | Наружный диаметр провода | 1 - 12 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 12 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 1 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 70 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 0.75 - 70 mm ² | Ширина текстового поля | 21,34 мм |

Общие данные

| | | |
|--|--|---------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Клей | Резиновый клей | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | 4 000 | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Катушка |
| | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 4 000 |
| | Количество сочетаний в упаковочной единице | 1 |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Катушка = 4000 Маркировка проводов и кабелей | |
| Количество на один рулон | 4 000 | |
| Материал | Ткань хлопчатобумажная, с виниловым покрытием | |
| Метод выполнения печати | Метод термопереноса | |
| Размер маркировочной области | 21.4 x 8 mm | |
| Температурный диапазон вставки | -29...80 °C | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -29 °C | |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 | |
| Цветовой код | белый | |
| Ширина | 8 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Дата создания 3 июля 2024 г. 1:23:17 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

