

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Изображение аналогичное

Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 В UC $\pm 10\%$ , Ток: 10 А, Винтовое соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">1123280000</a>   |
| Тип              | TRS 60VUC 1CO EMPTY  |
| GTIN (EAN)       | 4032248905270  |
| Кол.             | 10 Шт.   |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 87,8 мм | Глубина (дюймов)  | 3,457 inch |
| Высота      | 89,6 мм | Высота (в дюймах) | 3,528 inch |
| Ширина      | 6,4 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |
| Масса нетто | 30 g    |                   |            |

## Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

## Расчетные данные UL

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C   | Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. | AWG 26                                      |
| Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.    | AWG 14  | Тип провода                               | жесткий медный провод, гибкий медный провод |
| Момент затяжки, макс.                         | 0,4 Nm  | Уровень загрязнения                       | 2   |
| Сертификат № (cURus)                          | E223759 |   |   |

## сторона управления

|                                   |                |  |                   |
|-----------------------------------|----------------|--|-------------------|
| Номинальное напряжение            | 60 В UC ± 10 % | Индикация состояния  | Зеленый светодиод |
| Схема защиты                      |                | Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Да                |
|                                   | Выпрям. тока   |  |                   |
| Напряжение катушки запасного реле | 60 В DC        |  |                   |

## Сторона нагрузки

|                                     |                         |                 |      |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| Номинальное напряжение переключения | 250 V AC                | Непрерывный ток | 10 A |
| Тип контакта                        | 1 Переключающий контакт |                 |      |

## Общие данные

|                                    |                            |                   |  |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Рабочая высота                     | ≤ 2000 м, над уровнем моря |                   |  |
| Рейка                              | TS 35                      |                   |  |
| Цветовой код                       | черный                     |                   |  |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент                  | Корпус            |  |
|                                    | Класс горючести UL94       | V-0               |  |
|                                    | Компонент                  | Фиксирующий зажим |  |
|                                    | Класс горючести UL94       | V-0               |  |

## Координация изоляции

|                                    |                              |  |                              |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Номинальное напряжение             | 300 V                        | Степень загрязнения                                  | 2                            |
| Категория перенапряжения           | III                          | Геометрический зазор (вход-выход)                    | ≥ 5,5 мм                     |
| Электрическая прочность вход-выход | 4 кВ <sub>эфф</sub> / 1 мин. | Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВ <sub>эфф</sub> / 1 мин. |
| Импульсное перенапряжение, до      | 6 кВ (1,2/50 мкс)            | Вид защиты   | IP20                         |

## Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры

|   |                      |  |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Метод проводного соединения   | Винтовое соединение  | Длина снятия изоляции Измерительное соединение   | 8 мм                |
| Момент затяжки, макс.   | 0,4 Nm               | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, мин.   | 0,14 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, макс.   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 26               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.  | AWG 14              |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.   | 0,14 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.                                    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)                                    | AWG 26               | Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)                                     | AWG 14              |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)  | AWG 26               | Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)  | AWG 14              |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                | 0,25 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.                          | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.                 | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.   | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Размер лезвия   | Размер PH0           |  |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Сертификаты

|  |                 |
|--|-----------------|
| Сертификаты  |                 |
|  |                 |
| ROHS   | Соответствовать |
| UL File Number Search  | Сайт UL         |
| Сертификат № (cURus)   | E223759         |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a>           |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                |
| Брошюры  |   |


## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

## Схема соединений



## Dimensional drawing



## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 12/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6 MM WS                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118391886</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118391886                 |  |
| Кол.             | 600 Шт.                       |  |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Разделительная перегородка



Различные разделительные пластины  
Разделительные пластины могут использоваться для визуальной группировки сигналов с тем, чтобы электрически изолировать модули и вставить маркировку для лучшего обзора. Это делает их особенно универсальной дополнительной принадлежностью. Разделительные пластины увеличивают воздушный зазор и расстояние утечки между модулями, тем самым повышая номинальное напряжение пробоя изоляции между двумя модулями до 600 В. Двойные разделительные пластины можно обозначить с использованием маркеров WAD5 или WS10/5 и задействовать непрерывные перекрестные соединения. Установка упрощается благодаря прорезям, позволяющим по-отдельности разместить каналы перекрестного соединения.

- Разделительные пластины визуально отделяют группы одна от другой
- Прорези для отдельного размещения каналов поперечного соединения
- Разделительные пластины обеспечивают изоляцию между двумя модулями путем увеличения воздушного зазора и расстояния утечки до 600 В

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TW TXS/TXZ R3.2            | Исполнение                             |
| Номер для заказа | <a href="#">6740800000</a> | TERMSERIES, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN)       | 4050118028188              |  |
| Кол.             | 10 Шт.                     |  |

## Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | SDK PH0 X 60               | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6749400000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 60 mm, Толщина лезвия (A): |
| GTIN (EAN)       | 4050118895629              |   |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2749610000</a> | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN)       | 4050118896350              | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm                             |
| Кол.             | 1 шт.                      |  |

## Модуль питания



## Компактные модули питания

Наши клеммы питания обеспечивают возможность подачи потенциалов на вход – например, нейтральных или отрицательных потенциалов – или подачи коммутированных потенциалов на выход. В комбинации с точно подобранными перекрестными соединениями TERMSERIES подключения для кабелей на релейном модуле остаются свободными для исполнительных устройств или датчиков. Дополнительные проходные клеммы не требуются, что обеспечивает значительную экономию места на приборной панели. Это также упрощает проводные подключения, поскольку для подачи потенциалов двойные кабельные наконечники не требуются.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TXP SUPPLY                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, |
| GTIN (EAN)       | 4050118667592              | PUSH IN   |
| Кол.             | 10 шт.                     |   |
| Тип              | TXS SUPPLY                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4340780000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, |
| GTIN (EAN)       | 4050118028140              | Винтовое соединение   |
| Кол.             | 10 шт.                     |   |
| Тип              | TXZ SUPPLY                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4340790000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, |
| GTIN (EAN)       | 4050118028164              | Пружинное соединение  |
| Кол.             | 10 шт.                     |   |



## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Перемычки



Регулируемые перекрестные соединения  
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип              | TCC 6.4/2 OR               | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566826              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/51 BL              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566963              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 12.8/26 RD             | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566932              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 12.8/26 BL             | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566970              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/51 OR              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566680              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/51 RD              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566925              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/2 BL               | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566949              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |

**TRS 60VUC 1CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                            |                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип              | TCC 12.8/26 BK             | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118567014              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/2 RD               | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566901              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/51 BK              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118567007              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/2 BK               | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566987              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/10 BK              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566994              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/10 RD              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566918              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/10 OR              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566673              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 6.4/10 BL              | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566956              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | TCC 12.8/26 OR             | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN)       | 4050118566697              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | SDIK PHO X 60              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6749880000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0 |
| GTIN (EAN)       | 4050118897081              |   |
| Кол.             | 1 шт.                      |   |

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдики с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 10/6 M MC NE WS            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248310876</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248310876                 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 шт.                       |  |

## TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

| Тип              | SDS 0.6X3.5X100            | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">6749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.             | 1 шт.                      |  |


TRS 60VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Miscellaneous

Type code TERMSERIES empty sockets



Типы кодов