

**WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-O, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
Заказ №	<a href="#">1163020000</a>
Тип	WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
GTIN (EAN)	4032248992034
Кол.	50 Шт.

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	74 мм	Глубина (дюймов)	2,913 inch
Глубина с DIN-рейкой	74,5 мм	Высота	90 мм
Высота (в дюймах)	3,543 inch	Ширина	5,08 мм
Ширина (в дюймах)	0,2 inch	Масса нетто	20,14 g

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

## Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA)	300 V	Напряжение, класс D (CSA)	300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	12 AWG	Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG
Сертификат № (CSA)	200039-1057876	Ток, разм. B (CSA)	17 A
Ток, разм. D (CSA)	10 A		

## Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus)	300 V	Напряжение, класс D (cURus)	300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus)	12 AWG	Поперечное сечение провода, мин. (cURus)	26 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	12 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	12 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	26 AWG
Сертификат № (cURus)	E60693	Ток, класс B (cURus)	17 A
Ток, класс D (cURus)	10 A		

## Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Открытые страницы	справа
-------------	-----------------	-------------------	--------

## Клеммы с предохранителем

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	поворотный
Индикация	светодиод, красный	Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки	1,6 Вт при 6,3 A @ 44 °C
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки	1,6 Вт при 6,3 A @ 23 °C	Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки	4 Вт при 6,3 A @ 61 °C
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки	2,5 Вт при 6,3 A @ 48 °C		

## Общие сведения

Нормы	IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-3	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Рейка	TS 35

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Параметры системы

Исполнение	2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, для вставной перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровне
Рейка	TS 35	Да
		3

## Расчетные данные

Расчетное сечение	2,5 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальное напряжение пост. тока	250 V	Номинальный ток	6,3 A
Ток при макс. проводнике	6,3 A	Нормы	IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	0,77 W	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

## Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Втычное соединение
---	--------------------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Вид соединения 2	Втычное соединение
Диапазон зажима, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Длина зачистки изоляции	10 мм	Зажимной винт	M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3		Количество соединений	3
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Направление соединения	боковая	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7cl

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E60693

## Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Beipackzettel_WMf.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Аксессуары

## Монтажная опора

## Основные данные для заказа

Тип	WBB WMF2.5 BLZ	Версия
Заказ №	<a href="#">1142980000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота:
GTIN (EAN)	4032248925896	88.5 mm, Ширина: 5.08 mm, V-0, Материал Wemid
Кол.	10 Шт.	

## BLZP 5.08HC/90 SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

Тип	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948250000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624775	mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	120 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948140000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624560	mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948330000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624850	mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948070000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624294	mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948290000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624812	mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	48 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948260000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624782	мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	90 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948270000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624799	мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	72 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948320000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624843	мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948360000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624881	мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948300000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624829	мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	42 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948080000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624300	мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948340000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624867	мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948030000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624256	мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	72 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948040000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624263	мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	60 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948350000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624874	мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948000000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624225	мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	180 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948100000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624522	мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948020000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624249	мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Кол.	90 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948130000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624553	мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948310000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624836	мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948110000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624539	мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948380000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624904	мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948240000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624768	мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	180 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948370000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624898	мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948150000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624577	мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948280000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624805	мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	60 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948060000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624287	мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	42 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948120000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624546	мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948010000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624232	мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	120 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1948050000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248624270	мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	48 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		



## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## BLZP 5.08HC/90F SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

Тип	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949880000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627806	mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950080000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628018	mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	42 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950060000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627998	mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	60 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950110000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628049	mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950140000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628070	mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950210000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628148	mm, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950190000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628124	mm, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949980000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627912	mm, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950230000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628162	mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950070000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628001	mm, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	48 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

Тип	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949950000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627882	мм, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950100000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628032	мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950180000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628117	мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950200000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628131	мм, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949870000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627790	мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949890000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627813	мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949920000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627851	мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949830000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627752	мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	48 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949860000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627783	мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950020000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627950	мм, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950220000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628155	мм, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950040000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627974	мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	90 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950090000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628025	мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950250000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628186	mm, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949940000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628775	mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949910000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627844	mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950160000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628094	mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950240000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628179	mm, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950050000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627981	mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	72 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950010000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627936	mm, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949930000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627868	mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950260000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628193	mm, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949820000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627745	mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	60 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949840000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627769	mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	42 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950030000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627967	mm, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1284860000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Ящик
GTIN (EAN)	4050118075410	mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	42 Шт.	зажима, макс. : 4 mm², Ящик		

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950120000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628056	mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	30 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949900000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627837	mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950130000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628063	mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950170000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628100	mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949970000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627905	mm, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949800000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627721	mm, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	90 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949810000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627738	mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	72 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949960000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627899	mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	18 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1950150000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248628087	mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	24 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949850000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627776	mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	36 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		
Тип	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Версия	Продуктное отношение	Упаковка
Заказ №	<a href="#">1949990000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Ящик
GTIN (EAN)	4032248627929	mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
Кол.	12 Шт.	зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик		

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Защита от контакта



Защитные крышки или защитные колпачки прикрепляются к соответствующей соединительной зоне клеммных блоков. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

## Основные данные для заказа

Тип	WAD WMF2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1142970000</a>	Крышка клеммы, Темно-бежевый, Материал Wemid, Высота: 11
GTIN (EAN)	4032248926039	mm, Ширина: 9.96 mm, Глубина: 9.68 mm, V-0
Кол.	50 Шт.	

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

2,5 мм<sup>2</sup>

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

## Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5N/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1527620000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
Кол.	20 Шт.	

Тип	ZQV 2.5N/3	Версия
Заказ №	<a href="#">1527570000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
Кол.	60 Шт.	

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST



## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/9 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527870000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 9,
GTIN (EAN)	4050118448580	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/20 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108920000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118485899	20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/7	Версия
Заказ №	<a href="#">1527640000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118448412	полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4
Кол.	20 Шт.	mm
Тип	ZQV 2.5N/8 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108870000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448481	8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/2 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527740000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 2,
GTIN (EAN)	4050118448658	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/4 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108700000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448528	4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527880000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448573	10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/2	Версия
Заказ №	<a href="#">1527540000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118448467	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9
Кол.	60 Шт.	mm
Тип	ZQV 2.5N/20	Версия
Заказ №	<a href="#">1527720000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118447972	полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102
Кол.	20 Шт.	mm
Тип	ZQV 2.5N/20 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527890000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448566	20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/2 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108470000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448542	2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/4 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527780000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4050118448634	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/6 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108720000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448504	6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
Кол.	20 Шт.	

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/50 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527920000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448559	50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/3 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527770000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 3,
GTIN (EAN)	4050118448641	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/8	Версия
Заказ №	<a href="#">1527670000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118448405	полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5
Кол.	20 Шт.	mm
Тип	ZQV 2.5N/5 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108710000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448511	5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/50 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2109000000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118486001	50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/6 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527820000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 6,
GTIN (EAN)	4050118448610	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/8 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527840000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118448597	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/7 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108810000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448498	7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/9 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108900000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118448474	9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/4	Версия
Заказ №	<a href="#">1527590000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118448443	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1
Кол.	60 Шт.	mm
Тип	ZQV 2.5N/7 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527830000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 7,
GTIN (EAN)	4050118448603	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/5 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1527790000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 5,
GTIN (EAN)	4050118448627	Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/10	Версия
Заказ №	<a href="#">1527690000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118447989	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7
Кол.	20 Шт.	mm

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:34:40 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/9	Версия
Заказ №	<a href="#">1527680000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/6	Версия
Заказ №	<a href="#">1527630000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1527730000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118411362	
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/10 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108910000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118486018	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5N/3 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2108690000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448535	
Кол.	60 Шт.	

## Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

## Основные данные для заказа

Тип	AP WMF2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1142990000</a>	Торцевая пластина (клеммы), бежевый, Высота: 87.25 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4032248925889	
Кол.	50 Шт.	

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 Шт.	

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдики с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	WS 10/5 M MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1792000000</a>	WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	720 Шт.	

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2	Версия
Заказ №	<a href="#">1061200000</a>	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,
GTIN (EAN)	4008190030230	Ширина: 8 mm, 100 °C
Кол.	50 Шт.	

## Фиксирующие элементы



Вставки легко и надежно крепятся к базовой клемме с помощью фиксирующего элемента. Фиксирующий элемент позволяет избежать непреднамеренного отсоединения вставок от базовой клеммы, обеспечивая максимальную безопасность.

## Основные данные для заказа

Тип	IL WMF2.5 BLZ OR	Версия
Заказ №	<a href="#">1167440000</a>	Блокирующие зажимы (клемма), PA 66, оранжевый
GTIN (EAN)	4032248958474	
Кол.	50 Шт.	