

SFR 3/21 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SlimFix Redesign SFR является модификацией известной маркировки проводов SlimFix, которая значительно упрощает установку. Маркер просто устанавливается на кабель и моментально надежно фиксируется.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Исполнение | SlimFix R, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, по желанию клиента |
| Номер для заказа | 1318830000 |
| Тип | SFR 3/21 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118198898 |
| Кол. | 64 Шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SFR 3/21 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота | 21 мм | Высота (в дюймах) | 0,827 inch |
| Ширина | 5,8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,228 inch |
| Масса нетто | 0,219 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 3 - 3.7 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 3,7 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 3 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Общие данные

| | |
|--|---|
| Галогены | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию | |
| Материал | Полиамид 66 |
| Напечатанные символы | На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) |
| Размер маркировочной области | 21 x 4.6 mm |
| Табличка с рекомендациями | Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | по желанию клиента |
| Ширина | 5,8 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)