

**THM WO VIN 17.8/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">1382930000</a>
Тип	THM WO VIN 17.8/34 WS
GTIN (EAN)	4050118185065
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	17,8 мм	Высота (в дюймах)	0,701 inch
Ширина	34 мм	Ширина (в дюймах)	1,339 inch
Масса нетто	470 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	13 мм	Галогены	Да
Наружный диаметр провода	4.4 - 6.7 mm	Наружный диаметр провода, макс.	6,7 мм
Наружный диаметр провода, мин.	4,4 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm <sup>2</sup>	Сечение соединительного провода	0.75 - 35 mm <sup>2</sup>
Ширина текстового поля	17,8 мм		

## Общие данные

Вид печати	Чистый	
Галогены	Да	
Исполнение	самоклеющийся	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Полиакрилат, клейкие	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей	
Количество на один рулон	3 000	
Материал	Пленка виниловая	
Размер маркировочной области	13 x 17.8 mm	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Ширина	34 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

Дата создания 3 июля 2024 г. 0:50:20 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## THM WO VIN 17.8/34 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки


Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM WO VIN 17.8/34 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	